


Стопорные кольца для отверстий DIN 472

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Пружинная сталь или нержавеющая сталь 1.4122.

Исполнение:

Пружинная сталь, фосфатированная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Указание:

Стопорные кольца DIN 472 представляют собой предохранительные элементы для отверстий универсального применения. Они могут передавать большие осевые усилия между деталью машины (например, подшипником качения) и пазом, в котором установлено кольцо.

Указание на чертеже:

1) Место для монтажа

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные кольца для отверстий DIN 472

Номер заказа	Материал основы	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1939.080800	Сталь	2,4	1,1	8	8,4	8,7	3	1	0,8	0,9
K1939.091000	Сталь	2,5	1,3	9	9,4	9,8	3,7	1	0,8	0,9
K1939.101000	Сталь	3,2	1,4	10	10,4	10,8	3,3	1,2	1	1,1
K1939.121000	Сталь	3,4	1,7	12	12,5	13	4,9	1,5	1	1,1
K1939.141000	Сталь	3,7	1,9	14	14,6	15,1	6,2	1,7	1	1,1
K1939.151000	Сталь	3,7	2	15	15,7	16,2	7,2	1,7	1	1,1
K1939.161000	Сталь	3,8	2	16	16,8	17,3	8	1,7	1	1,1
K1939.171000	Сталь	3,9	2,1	17	17,8	18,3	8,8	1,7	1	1,1

Стопорные кольца для отверстий DIN 472

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1939.181000	Сталь	4,1	2,2	18	19	19,5	9,4	2	1	1,1
K1939.191000	Сталь	4,1	2,2	19	20	20,5	10,4	2	1	1,1
K1939.201000	Сталь	4,2	2,3	20	21	21,5	11,2	2	1	1,1
K1939.221000	Сталь	4,2	2,5	22	23	23,5	13,2	2	1	1,1
K1939.241200	Сталь	4,4	2,6	24	25,2	25,9	14,8	2	1,2	1,3
K1939.251200	Сталь	4,5	2,7	25	26,2	26,9	15,5	2	1,2	1,3
K1939.261200	Сталь	4,7	2,8	26	27,2	27,9	16,1	2	1,2	1,3
K1939.281200	Сталь	4,8	2,9	28	29,4	30,1	17,9	2	1,2	1,3
K1939.301200	Сталь	4,8	3	30	31,4	32,1	19,9	2	1,2	1,3
K1939.321200	Сталь	5,4	3,2	32	33,7	34,4	20,6	2,5	1,2	1,3
K1939.351500	Сталь	5,4	3,4	35	37	37,8	23,6	2,5	1,5	1,6
K1939.381500	Сталь	5,5	3,7	38	40	40,8	26,4	2,5	1,5	1,6
K1939.401750	Сталь	5,8	3,9	40	42,5	43,5	27,8	2,5	1,75	1,85
K1939.451750	Сталь	6,2	4,3	45	47,5	48,5	32	2,5	1,75	1,85
K1939.471750	Сталь	6,4	4,4	47	49,5	50,5	33,5	2,5	1,75	1,85
K1939.502000	Сталь	6,5	4,6	50	53	54,2	36,3	2,5	2	2,15
K1939.552000	Сталь	6,8	5	55	58	59,2	40,7	2,5	2	2,15
K1939.602000	Сталь	7,3	5,4	60	63	64,2	44,7	2,5	2	2,15
K1939.752500	Сталь	7,8	6,6	75	78	79,5	58,6	3	2,5	2,65
K1939.080801	нержавеющая сталь	2,4	1,1	8	8,4	8,7	3	1	0,8	0,9
K1939.091001	нержавеющая сталь	2,5	1,3	9	9,4	9,8	3,7	1	0,8	0,9
K1939.101001	нержавеющая сталь	3,2	1,4	10	10,4	10,8	3,3	1,2	1	1,1
K1939.121001	нержавеющая сталь	3,4	1,7	12	12,5	13	4,9	1,5	1	1,1
K1939.141001	нержавеющая сталь	3,7	1,9	14	14,6	15,1	6,2	1,7	1	1,1
K1939.151001	нержавеющая сталь	3,7	2	15	15,7	16,2	7,2	1,7	1	1,1
K1939.161001	нержавеющая сталь	3,8	2	16	16,8	17,3	8	1,7	1	1,1
K1939.171001	нержавеющая сталь	3,9	2,1	17	17,8	18,3	8,8	1,7	1	1,1
K1939.191001	нержавеющая сталь	4,1	2,2	19	20	20,5	10,4	2	1	1,1
K1939.201001	нержавеющая сталь	4,2	2,3	20	21	21,5	11,2	2	1	1,1
K1939.221001	нержавеющая сталь	4,2	2,5	22	23	23,5	13,2	2	1	1,1
K1939.241201	нержавеющая сталь	4,4	2,6	24	25,2	25,9	14,8	2	1,2	1,3
K1939.251201	нержавеющая сталь	4,5	2,7	25	26,2	26,9	15,5	2	1,2	1,3
K1939.261201	нержавеющая сталь	4,7	2,8	26	27,2	27,9	16,1	2	1,2	1,3
K1939.281201	нержавеющая сталь	4,8	2,9	28	29,4	30,1	17,9	2	1,2	1,3
K1939.301201	нержавеющая сталь	4,8	3	30	31,4	32,1	19,9	2	1,2	1,3
K1939.321201	нержавеющая сталь	5,4	3,2	32	33,7	34,4	20,6	2,5	1,2	1,3
K1939.351501	нержавеющая сталь	5,4	3,4	35	37	37,8	23,6	2,5	1,5	1,6
K1939.381501	нержавеющая сталь	5,5	3,7	38	40	40,8	26,4	2,5	1,5	1,6
K1939.401751	нержавеющая сталь	5,8	3,9	40	42,5	43,5	27,8	2,5	1,75	1,85
K1939.451751	нержавеющая сталь	6,2	4,3	45	47,5	48,5	32	2,5	1,75	1,85
K1939.502001	нержавеющая сталь	6,5	4,6	50	53	54,2	36,3	2,5	2	2,15
K1939.552001	нержавеющая сталь	6,8	5	55	58	59,2	40,7	2,5	2	2,15
K1939.602001	нержавеющая сталь	7,3	5,4	60	63	64,2	44,7	2,5	2	2,15
K1939.752501	нержавеющая сталь	7,8	6,6	75	78	79,5	58,6	3	2,5	2,65