

Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с внутренней резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Металлические части из стали, класс прочности 5.6.

Эластомер из натурального каучука, твердость 55° по Шору А или 70° по Шору А.

Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Отличительными особенностями резиновых буферов являются их прочность, а также эффективность при амортизации и гашении толчков. Резиновые буферы в особенности подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у мобильных и стационарных агрегатов и машин, а также в качестве упоров. В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.

По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:

от -20 до +75 °C.

По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

Чертежи



Обзор изделий

Резиновый буфер сферический

Номер заказа	D	H	G	T	Жесткость пружины Н/мм	Нагрузка в Н	Твердость по Шору А
K0576.05003555	50	35	M10	10	15	2200	55A
K0576.08006055	80	60	M12	12	30	11000	55A
K0576.12509055	125	93	M16	16	40	20000	55A
K0576.05003570	50	35	M10	10	1100	8000	70A
K0576.08006070	80	60	M12	12	1700	24000	70A
K0576.12509070	125	90	M16	16	2800	62000	70A

