

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.


Шар из стали.

Пружина из пружинной стали класс D.

Исполнение:

вороненная гильза, закаленный шар.

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0315.03	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
K0315.04	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
K0315.05	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
K0315.06	M6	3,5	1	15	3	9	13
K0315.08	M8	5	1,5	18	4	15	30
K0315.10	M10	6	2	23	5	20	40
K0315.12	M12	8	2,5	26	6	30	55
K0315.16	M16	10	3,5	33	8	65	125
K0315.20	M20	12	4,5	43	10	80	160
K0315.24	M24	15	5,5	48	12	90	180