



Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

шлифованная и полированная или матовая электрополированная.

Указание:

Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.

Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины.

Дополнительная фиксация путем запираения. Закрытие равнозначное, каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.

Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2,4 Нм.

Форма А: запираемая

Форма В: не запираемая

Приведение в действие:

При вытягивании ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери.

Замок управляется также с обратной стороны.

Применение:

- автомобильная промышленность
- машиностроение
- строительство лодок и судостроение
- авиационная и космическая техника
- мобильные дома и караванинг
- медицинское оборудование

Монтаж:

1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление монтажных частей с обратной стороны.

Объем поставки:

Монтажное крепление, а также соответствующие винты (М4) и монтажный уголок входят в объем поставки.

Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.


Болты (М5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.

Указание на чертеже:

- 1) Дверное полотно
- 2) Рама
- 3) Ручка
- 4) Монтажный уголок
- 5) Высота монтажного крепления (см. таблицу Н7)
- 6) Монтажное отверстие

Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой

Номер заказа	Форма	Тип формы	Поверхность корпуса	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
K1850.1102356044	A	запираемый	полированный	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	23
K1850.1112356044	A	запираемый	полированный	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	12,5
K1850.1102356055	A	запираемый	с матовой пескоструйной обработкой	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	23
K1850.1112356055	A	запираемый	с матовой пескоструйной обработкой	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	12,5
K1850.1002356044	B	не запираемый	полированный	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	23

Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Поверхность корпуса	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
K1850.1012356044	B	не запираемый	полированный	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	12,5
K1850.1002356055	B	не запираемый	с матовой пескоструйной обработкой	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	23
K1850.1012356055	B	не запираемый	с матовой пескоструйной обработкой	19	60	32	5,4	49,5	50	4,5	35,9	31,1	4,5	30,5	25,5	14	33	12,5

Номер заказа	L	L1	L2	L3	F=усилие удержания (Н)	Тяговое усилие F1 Н	Диапазон температур °C	S= толщина полотна двери в мм	Болты
K1850.1102356044	41	5,6	11	8,6	850	100	-	2-12	M4x6
K1850.1112356044	41	5,6	11	8,6	850	100	-	12-22	M4x20
K1850.1102356055	41	5,6	11	8,6	850	100	-	2-12	M4x6
K1850.1112356055	41	5,6	11	8,6	850	100	-	12-22	M4x20
K1850.1002356044	41	5,6	11	8,6	850	100	-	2-12	M4x6
K1850.1012356044	41	5,6	11	8,6	850	100	-	12-22	M4x20
K1850.1002356055	41	5,6	11	8,6	850	100	-	2-12	M4x6
K1850.1012356055	41	5,6	11	8,6	850	100	-	12-22	M4x20