

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали, форма К

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.


Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Чертежи



Обзор изделий

