

Ручки с накаткой из биополимера

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.

Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.

Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.

Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).

Хорошая химическая стойкость.

Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).

Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).

Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.


Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.

Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.

Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Ручки с накаткой из биополимера

Чертежи



Обзор изделий

Ручки с накаткой из биополимера

Номер заказа	Цвет основы	D	D1	D2	D3	H	H1	L	T
K0247.100104143	Бук натуральный	M4	21	14	19	22	8	-	10
K0247.100105143	Бук натуральный	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.100106143	Бук натуральный	M6	21	14	19	22	8	-	10
K0247.10010490	чёрно-серый RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	-	10
K0247.10010590	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.10010690	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	10
K0247.100105143X10	Бук натуральный	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.100106143X15	Бук натуральный	M6	21	14	19	22	8	15	-
K0247.10010590X10	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.10010690X15	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	15	-