


Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь А2.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Полимерная ручка маслостойкая.


Указание:

Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Форма С с квадратным толкающим стержнем для высоких скручивающих усилий.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	Ход S	L	L1	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2282.024501	A	Сталь	44,5	57,2	6,4	22,2	32	5,1	12,7	5,5	10	41,3	17,8	75,1	17,9	M6x50	186°	60	1500	2450
K2282.124501	A	нержавеющая сталь А2	44,5	57,2	6,4	22,2	32	5,1	12,7	5,5	10	41,3	17,8	75,6	17,9	M6x50	186°	60	1500	2450

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющей сталь, сила зажима до 3150 Н, форма А



Обзор изделий
