

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch


Описание товара/фотография продукта



INCH
Parts



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рукоятка из прецизионного литья .

Другие стальные части 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рукоятка электролитически полированная.

Стальные части Без покрытия.

По запросу:


Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.

Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи



Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Зажимной рычаг из нержавеющей стали, с защитным колпачком, с наружной резьбой

Номер заказа	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K0124.92A2X15	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	15
K0124.92A2X20	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	20
K0124.92A2X25	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	25
K0124.92A2X30	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	30
K0124.92A2X40	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	40
K0124.92A2X50	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	50
K0124.92A2X60	2	1/4-20	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	60
K0124.92A3X15	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	15
K0124.92A3X20	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	20
K0124.92A3X25	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	25
K0124.92A3X30	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	30
K0124.92A3X40	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	40
K0124.92A3X50	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	50
K0124.92A3X60	2	5/16-18	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	60
K0124.92A4X20	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	20
K0124.92A4X25	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	25
K0124.92A4X30	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	30
K0124.92A4X40	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	40
K0124.92A4X50	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	50
K0124.92A4X60	2	3/8-16	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10	60
K0124.93A3X20	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	20
K0124.93A3X25	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	25
K0124.93A3X30	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	30
K0124.93A3X40	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	40
K0124.93A3X50	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	50
K0124.93A3X60	3	5/16-18	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	60
K0124.93A4X20	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	20
K0124.93A4X25	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	25
K0124.93A4X30	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	30
K0124.93A4X40	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	40
K0124.93A4X50	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	50
K0124.93A4X60	3	3/8-16	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11	60