

Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С.

Упорные штифты Mini обеспечивают широкий спектр применения, особенно в небольших монтажных пространствах. Они представляют собой компактную и недорогую альтернативу широко известным стандартным конструкциям.

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт без покрытия.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Указание:

При наличии формы С грибковую ручку можно повернуть на 30°, чтобы удерживать стопорный штифт в выдвинутом положении.

Монтаж:

Для сборки рожковым ключом стопорный штифт должен быть вытянут.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:


Распорные кольца K0665.
Гайки шестигранные K0700.
Позиционирующие втулки для упорных штифтов K1290.

Указание на чертеже:

Форма А: без паза, без стопорной гайки
Форма С: с пазом, без стопорной гайки

Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2D3	L	L1	L2	L3	Ход SW1 S	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н		
K2000.3004081	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	21	15	26,5	6	16,5	21,5	4	10	1	3	16
K2000.3005081	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	5	M8x1	21	15	27,5	6	16,5	21,5	5	10	1,3	3	16
K2000.3105101	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.3106101	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	6	M10x1	25	18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.3206121	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	29	20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.3208121	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	8	M12x1,5	29	20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.3308161	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.3310161	C	Сталь	голубой цвет	чёрно-серый RAL 7021	10	M16x1,5	33	23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.300408184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	21	15	26,5	6	16,5	21,5	4	10	1	3	16
K2000.300508184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	5	M8x1	21	15	27,5	6	16,5	21,5	5	10	1,3	3	16
K2000.310510184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.310610184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	6	M10x1	25	18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.320612184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	29	20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.320812184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	8	M12x1,5	29	20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.330816184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.331016184	C	Сталь	голубой цвет	ярко-красный RAL 3020	10	M16x1,5	33	23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.13004081	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	21	15	26,5	6	16,5	21,5	4	10	1	3	16
K2000.13005081	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	5	M8x1	21	15	27,5	6	16,5	21,5	5	10	1,3	3	16
K2000.13105101	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.13106101	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	6	M10x1	25	18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.13206121	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	29	20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.13208121	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	8	M12x1,5	29	20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.13308161	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.13310161	C	нержавеющая сталь	зачищенный	чёрно-серый RAL 7021	10	M16x1,5	33	23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.1300408184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	21	15	26,5	6	16,5	21,5	4	10	1	3	16
K2000.1300508184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	5	M8x1	21	15	27,5	6	16,5	21,5	5	10	1,3	3	16
K2000.1310510184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.1310610184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	6	M10x1	25	18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.1320612184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	29	20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.1320812184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	8	M12x1,5	29	20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.1330816184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.1331016184	C	нержавеющая сталь	зачищенный	ярко-красный RAL 3020	10	M16x1,5	33	23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38