


Rubans de mesure en acier autoadhésifs

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

laque blanche.

Nota :


Rubans de mesure à graduation millimétrique en noir en haut et en bas, et à graduation centimétrique continue. Chiffres décimaux de couleur rouge (longueur inférieure à 1 m et uniquement noirs en cas de point zéro au centre).

Les rubans de mesure possèdent une face arrière autoadhésive, pourvue d'un film de protection. Celui-ci doit être retiré avant de procéder au collage.

Utilisation :

Les règles sont utilisées partout où une mesure précise est requise. Elles sont employées sur les machines, les tables de travail et les établis.

Dessins



Aperçu des articles

Rubans de mesure en acier autoadhésifs

Référence	Finition 1	Forme	Point zéro	Pas	Graduation	B	H	L
K1301.00021010X0300	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	300
K1301.00021010X0500	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	500
K1301.00021010X1000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	1000
K1301.00021010X2000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	2000
K1301.00021010X3000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	3000
K1301.00021010X5000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	5000
K1301.00021010X6000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	10	0,5	6000
K1301.00021013X0300	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	300
K1301.00021013X0500	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	500
K1301.00021013X1000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	1000
K1301.00021013X2000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	2000
K1301.00021013X3000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	3000
K1301.00021013X5000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	5000
K1301.00021013X6000	horizontal	A	à gauche	1 mm	des deux côtés	13	0,5	6000
K1301.00221010X0300	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	300
K1301.00221010X0500	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	500

Rubans de mesure en acier autoadhésifs

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Forme	Point zéro	Pas	Graduation	B	H	L
K1301.00221010X1000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	1000
K1301.00221010X2000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	2000
K1301.00221010X3000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	3000
K1301.00221010X5000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	5000
K1301.00221010X6000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	10	0,5	6000
K1301.00221013X0300	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	300
K1301.00221013X0500	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	500
K1301.00221013X1000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	1000
K1301.00221013X2000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	2000
K1301.00221013X3000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	3000
K1301.00221013X5000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	5000
K1301.00221013X6000	horizontal	B	à droite	1 mm	des deux côtés	13	0,5	6000
K1301.00121013X0800	horizontal	C	au centre	1 mm	des deux côtés	13	0,5	800
K1301.00121013X2000	horizontal	C	au centre	1 mm	des deux côtés	13	0,5	2000
K1301.00121013X2500	horizontal	C	au centre	1 mm	des deux côtés	13	0,5	2500
K1301.00121013X8000	horizontal	C	au centre	1 mm	des deux côtés	13	0,5	8000
K1301.01021013X1000	vertical	D	en haut	1 mm	des deux côtés	13	0,5	1000
K1301.01021013X2000	vertical	D	en haut	1 mm	des deux côtés	13	0,5	2000
K1301.01021013X3000	vertical	D	en haut	1 mm	des deux côtés	13	0,5	3000
K1301.01021013X5000	vertical	D	en haut	1 mm	des deux côtés	13	0,5	5000
K1301.01221013X1000	vertical	E	en bas	1 mm	des deux côtés	13	0,5	1000
K1301.01221013X2000	vertical	E	en bas	1 mm	des deux côtés	13	0,5	2000
K1301.01221013X3000	vertical	E	en bas	1 mm	des deux côtés	13	0,5	3000
K1301.01221013X5000	vertical	E	en bas	1 mm	des deux côtés	13	0,5	5000