

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.


Нержавеющая сталь, шлифованная и кольчезированная.

Указание:


Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).

Указание на чертеже:

- 1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием



Чертежи



Обзор изделий

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0350.05	инструментальная сталь	1	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	Глухое отверстие
K0350.06	инструментальная сталь	1	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	Глухое отверстие
K0350.08	инструментальная сталь	1	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	Глухое отверстие
K0350.10	инструментальная сталь	1	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0350.12	инструментальная сталь	1	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0350.14	инструментальная сталь	1	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0350.16	инструментальная сталь	1	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0350.20	инструментальная сталь	1	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0350.25	инструментальная сталь	1	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	Глухое отверстие
K0350.30	инструментальная сталь	1	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	Глухое отверстие
K0350.40	инструментальная сталь	1	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	Глухое отверстие
K0350.50	инструментальная сталь	1	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	Глухое отверстие

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0350.505	нержавеющая сталь	1	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	Глухое отверстие
K0350.506	нержавеющая сталь	1	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	Глухое отверстие
K0350.508	нержавеющая сталь	1	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	Глухое отверстие
K0350.510	нержавеющая сталь	1	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0350.512	нержавеющая сталь	1	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0350.514	нержавеющая сталь	1	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0350.516	нержавеющая сталь	1	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0350.520	нержавеющая сталь	1	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0350.1002	инструментальная сталь	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0350.1202	инструментальная сталь	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0350.1402	инструментальная сталь	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0350.1602	инструментальная сталь	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0350.2002	инструментальная сталь	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0350.2502	инструментальная сталь	2	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	Глухое отверстие
K0350.3002	инструментальная сталь	2	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	Глухое отверстие
K0350.4002	инструментальная сталь	2	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	Глухое отверстие
K0350.5002	инструментальная сталь	2	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	Глухое отверстие
K0350.51002	нержавеющая сталь	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0350.51202	нержавеющая сталь	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0350.51402	нержавеющая сталь	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0350.51602	нержавеющая сталь	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0350.52002	нержавеющая сталь	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие
K0350.0502	инструментальная сталь	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	Сквозное отверстие
K0350.0602	инструментальная сталь	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	Сквозное отверстие
K0350.0802	инструментальная сталь	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	Сквозное отверстие
K0350.50502	нержавеющая сталь	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	Сквозное отверстие
K0350.50602	нержавеющая сталь	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	Сквозное отверстие
K0350.50802	нержавеющая сталь	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	Сквозное отверстие