

## Games en inox, sans butée

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description


**Matière :**  
Inox 1.4301.

**Finition :**  
Naturel.

**Nota :**  
\*A en mm pour longueur de boîtier H=26,1 mm.

**Accessoires :**  
Verrous quart de tour en zinc, pour les pompiers DIN 14925 K2219.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Cames en inox, sans butée

Référence	Finition 1	Finition 2	A pour H = 26,1	B	B1	L	Adapté au verrou quart de tour KIPP
K2221.145X521	sans butée	coudées vers le bas	52,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X501	sans butée	coudées vers le bas	50,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X481	sans butée	coudées vers le bas	48,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X461	sans butée	coudées vers le bas	46,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X441	sans butée	coudées vers le bas	44,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X421	sans butée	coudées vers le bas	42,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X401	sans butée	coudées vers le bas	40,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X381	sans butée	coudées vers le bas	38,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X361	sans butée	coudées vers le bas	36,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X341	sans butée	coudées vers le bas	34,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X321	sans butée	coudées vers le bas	32,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X301	sans butée	coudées vers le bas	30,1	19,5	8,1	45	-

## Games en inox, sans butée

### Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2	A pour H = 26,1	B	B1	L	Adapté au verrou quart de tour KIPP
K2221.145X281	sans butée	coudées vers le bas	28,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X261	sans butée	droite	26,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X241	sans butée	coudées vers le haut	24,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X221	sans butée	coudées vers le haut	22,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X201	sans butée	coudées vers le haut	20,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X181	sans butée	coudées vers le haut	18,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X161	sans butée	coudées vers le haut	16,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X141	sans butée	coudées vers le haut	14,1	19,5	8,1	45	-
K2221.145X121	sans butée	coudées vers le haut	12,1	19,5	8,1	45	-