

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус – улучшенная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.3505.

Исполнение:


Корпус закалённый,
шар закалённый (50 — 55 HRC).

Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов. Они могут также устанавливаться в имеющиеся зажимные элементы, см., например, элемент «arness».

Шар защищён от прокручивания.

Чертежи



Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D2	D3	H	E	SW	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0302.306	F	7	M6	6,7	13	14,5	13	10	10
K0302.308	F	8	M8	6,7	13	14,5	13	10	10
K0302.310	F	10	M10	10	18	21,9	19	16	25
K0302.312	F	12	M12	10	18	21,9	19	16	25
K0302.316	F	16	M16	20	27	33	30	24	90
K0302.320	F	20	M20	20	27	33	30	24	90