


Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с эластомерным затвором с пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка и упорная шайба из армированного стекловолокном полимера PA 66.
Пальцы осевые из нержавеющей стали 1.4305.
Установочный штифт и шайба из стали, класс прочности 5.8.
Пружина из эластомера PUR.

Исполнение:

Ручка и упорная шайба, цвет черный.
Пальцы осевые, Без покрытия.
Установочный штифт и шайба, сталь пассивированная синего цвета.
Гайки шестигранные с зажимом и упорной шайбой пассивированы в синий цвет.

Указание:


Нажатием на рукоятку приводят в действие эластомерную пружину, которая сплющивается, т. е. принимает форму окружающей ее детали.
Шестигранной гайком с зажимом можно регулировать расширение эластомерной пружины и задавать таким образом удерживающую силу.
Одновременно зажим шестигранной гайки работает таким образом, что предварительно заданное значение остается прежним после отпускания зажима.

Применение:

Указанные удерживающие силы не предназначены для длительной нагрузки.
Мы готовы поставить пробные гайки, чтобы можно было протестировать их применение.

Эксцентрики рычаги из пластмассы, с эластомерным затвором с пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	B	B1	H	H1	H2	H3	A	A1	SW	Удерживающая сила ок. N Зажимное отверстие (без длительной нагрузки)	Удерживающая сила ок. N Зажим листового металла (без длительной нагрузки)
K0118.121112X12	12	18,1	22	16	14	23,2	12,85	12	71,5	79,6	10	100	50
K0118.121114X12	14	18,1	22	16	14	23,2	12,85	12	71,5	79,6	10	150	60
K0118.221116X20	16	27,1	33	24	16,2	27,8	14,7	20	99,9	110	13	350	60
K0118.221118X20	18	27,1	33	24	16,2	27,8	14,7	20	99,9	110	13	350	100
K0118.221120X20	20	27,1	33	24	16,2	27,8	14,7	20	99,9	110	16	350	100