

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые 45°, квадрат

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.

Указание:

Конусные пресс-масленки имеют коническую резьбу. Они предназначены для точек смазки, которые требуют частое и надежное ее внесение. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	A	D	L макс.	L1	SW
K1132.1406100	D	Угловая форма 45°, с четырехгранником	Сталь	10,5	M6X1	20,5	5,5	9
K1132.1408100	D	Угловая форма 45°, с четырехгранником	Сталь	10,5	M8X1	20,5	5,5	9
K1132.1408125	D	Угловая форма 45°, с четырехгранником	Сталь	10,5	M8X1,25	20,5	5,5	9
K1132.1410100	D	Угловая форма 45°, с четырехгранником	Сталь	11	M10X1	20,5	5,5	11
K1132.1418	D	Угловая форма 45°, с четырехгранником	Сталь	11	R1/8	20,5	5,5	11

