

Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус имеет прочную сварную конструкцию из стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.


Исполнение:

Корпус представляет собой прочную сварную конструкцию из стали, корпус поворотного ролика с аксиально-радиальным шарикоподшипником DIN 711 и коническим роликоподшипником DIN 720 в поворотном венце, пыле- и влагозащищенный, с пресс-масленкой. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.

Указание:


Центровой болт сварен, завинчен и застопорен. Привинченная ось колеса.

Чертежи



Поворотный ролик
с фиксатором stop-top

Подшипниковый узел поворотного венца:



Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1769.160502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	55	50	80	75	110	160	11	205	140	105	135	700
K1769.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	60	50	80	75	110	200	11	245	140	105	160	1000
K1769.250602	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	75	60	105	-	140	250	14	305	175	140	200	1350