

Неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали. Колеса из высококачественного полиамида PA 6.

Исполнение:


Запрессованный корпус.

Указание:

Благодаря закаленным вкладышам подшипников ролики обладают особой ударопрочностью. Колеса обладают высокой износостойкостью. Привинченная ось колеса.

Чертежи

Неподвижный ролик



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	Допустимая нагрузка, кг
K1772.075321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	32	60	-	85	75	9	100	80	118	300
K1772.075324	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	32	60	-	85	75	9	100	80	118	300
K1772.100371	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	37	60	-	85	100	9	100	80	140	500
K1772.100374	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	37	60	-	85	100	9	100	80	140	500
K1772.125401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	60	-	85	125	9	100	80	165	700
K1772.125404	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	40	60	-	85	125	9	100	80	165	700
K1772.150501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	50	80	75	110	150	11	140	105	197	800
K1772.150504	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	150	11	140	105	197	800

Неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

Обзор изделий
