



Зажимы шарнирные из алюминия, с шаровым шарниром, форма В

Описание товара/фотография продукта



Изгибающий момент (Nm)



Описание

Описание продукта:

Шарнирные зажимы оснащены зубчатым зацеплением, благодаря чему поворачиваются на 180° шагами по 15°.

Зажимы оснащены вращаемой на 360° соединительной платой на шаровом шарнире, что обеспечивает больше свободы при настройке.

Можно закрепить такие элементы, как датчики, отражатели и пр., и отрегулировать их. Подходит для элементов, которые требуют точного выравнивания и частой юстировки.

Диапазон поворота соединительной платы составляет 60°.

Материал:

Алюминиевое литье. Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

шлифованный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Комбинируется с другими зажимами типоразмеров 18 и 30 мм.

Специальное покрытие поверхности шарового шарнира обеспечивает высокопрочное закрепление.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Н·м.

M8: 25 Н·м.

M10: 50 Н·м.

При указании усилий и моментов речь идет о необязательных ориентировочных значениях, которые могут не достигаться в отдельных случаях из-за различных условий применения, таких как температура или свойства поверхности зажимаемых профилей.


Указанные данные не гарантируют качество зажима изделий.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

Зажимы шарнирные из алюминия, с шаровым шарниром, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	C	D	D1	E	H	J	K	L	M	N	O	P	W	Mb (Nm)
K0489.5301	B	30,1	30	M6	5,8	45	16	34	38,1	103	60	146	84	73	30,2	40