

## Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Описание продукта:

Компактные поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Они также подходят для стесненных условий установки. Компактные поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для компактных поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°.

#### Материал:

Корпус и поршень из стали.  
Уплотнение из НБК.

#### Исполнение:

Вороненый корпус.  
Закаленный поршень.

#### Указание:

Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.  
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.  
При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.  
В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для компактного поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.

#### Приведение в действие:

- Резьбовое соединение.
- Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
- Просверленные каналы.

#### Технические данные:

Макс. рабочее давление: 350 бар.



#### Монтаж:

См. монтажный контур.

#### Преимущества:

- Компактная конструкция.
- Множество вариантов.
- Доступ к заготовке без столкновений.

#### По запросу:

**Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба****Описание товара/фотография продукта**

Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.

**Объем поставки:**

- 1 шлицевая гайка M27x1,5 (только при компактном поворотном зажиме K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.

**Принадлежности:**

Компактная зажимная планка для поворотного зажима K1863.


**Указание на чертеже:**

- Форма AGW: фланец вверх, Резьбовое соединение
- Форма AOF: фланец вверх, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
- Форма BGW: фланец вниз, Резьбовое соединение
- Форма BOW: фланец вниз, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
- Форма С: ввертная резьба

- 1) Монтажный контур
- 2) См. принадлежности
- 3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
- 4) с поворотом влево
- 5) с поворотом вправо
- 6) Входит в комплект поставки

# Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма С, ввертная резьба

Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа         | Форма | Тип формы               | Способ присоединения | Направление поворота | Диаметр поршня | Рабочее перемещение | D     | D3   | D4   | G      | H   | H2  | H3 | H4 | H5 | H6 | H7   | H8 | H9 | L8 | Объемный поток макс. (см³/с) | Маслоемкость/ход (см³) |
|----------------------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------|------|------|--------|-----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|------------------------------|------------------------|
| K1862.14081306190100 | C     | двустороннего действия  | просверленные каналы | справа               | 14             | 8                   | 102,4 | 52,5 | 51,5 | 28x1,5 | 109 | 170 | 58 | 8  | 8  | 12 | 11,5 | 36 |    |    | 2,5                          | 1,2                    |
| K1862.14081306190200 | C     | двустороннего действия  | просверленные каналы | слева                | 14             | 8                   | 102,4 | 52,5 | 51,5 | 28x1,5 | 109 | 170 | 58 | 8  | 8  | 12 | 11,5 | 36 |    |    | 2,5                          | 1,2                    |
| K1862.14062306190100 | C     | одностороннего действия | просверленные каналы | справа               | 14             | 6                   | 102,4 | 52,5 | 51,5 | 28x1,5 | 109 | 170 | 58 | 6  | 10 | 12 | 11,5 | 36 |    |    | 2,5                          | 1,2                    |
| K1862.14062306190200 | C     | одностороннего действия | просверленные каналы | слева                | 14             | 6                   | 102,4 | 52,5 | 51,5 | 28x1,5 | 109 | 170 | 58 | 6  | 10 | 12 | 11,5 | 36 |    |    | 2,5                          | 1,2                    |