

Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом DIN EN ISO 4026, без резьбового стопорного элемента

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Сталь или нержавеющая сталь A2.

Исполнение:

Сталь, коэффициент прочности 45 Н, черная.

Сталь нержавеющая A2-70, Без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом DIN EN ISO 4026

Номер заказа	Материал основы	L	D1	D2	SW
K0707.03X5	Сталь	5	M3	2	1,5
K0707.03X6	Сталь	6	M3	2	1,5
K0707.03X8	Сталь	8	M3	2	1,5
K0707.03X10	Сталь	10	M3	2	1,5
K0707.03X12	Сталь	12	M3	2	1,5
K0707.03X16	Сталь	16	M3	2	1,5
K0707.03X20	Сталь	20	M3	2	1,5
K0707.04X5	Сталь	5	M4	2,5	2
K0707.04X6	Сталь	6	M4	2,5	2
K0707.04X8	Сталь	8	M4	2,5	2
K0707.04X10	Сталь	10	M4	2,5	2
K0707.04X12	Сталь	12	M4	2,5	2
K0707.04X16	Сталь	16	M4	2,5	2
K0707.04X20	Сталь	20	M4	2,5	2
K0707.04X25	Сталь	25	M4	2,5	2
K0707.05X5	Сталь	5	M5	3,5	2,5
K0707.05X6	Сталь	6	M5	3,5	2,5
K0707.05X8	Сталь	8	M5	3,5	2,5
K0707.05X10	Сталь	10	M5	3,5	2,5
K0707.05X12	Сталь	12	M5	3,5	2,5
K0707.05X16	Сталь	16	M5	3,5	2,5
K0707.05X20	Сталь	20	M5	3,5	2,5
K0707.05X25	Сталь	25	M5	3,5	2,5
K0707.05X30	Сталь	30	M5	3,5	2,5
K0707.06X6	Сталь	6	M6	4	3
K0707.06X8	Сталь	8	M6	4	3

Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом DIN EN ISO 4026, без резьбового стопорного элемента

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	L	D1	D2	SW
K0707.06X10	Сталь	10	M6	4	3
K0707.06X12	Сталь	12	M6	4	3
K0707.06X16	Сталь	16	M6	4	3
K0707.06X20	Сталь	20	M6	4	3
K0707.06X25	Сталь	25	M6	4	3
K0707.06X30	Сталь	30	M6	4	3
K0707.06X35	Сталь	35	M6	4	3
K0707.06X40	Сталь	40	M6	4	3
K0707.06X45	Сталь	45	M6	4	3
K0707.06X50	Сталь	50	M6	4	3
K0707.06X60	Сталь	60	M6	4	3
K0707.08X8	Сталь	8	M8	5,5	4
K0707.08X10	Сталь	10	M8	5,5	4
K0707.08X12	Сталь	12	M8	5,5	4
K0707.08X16	Сталь	16	M8	5,5	4
K0707.08X20	Сталь	20	M8	5,5	4
K0707.08X25	Сталь	25	M8	5,5	4
K0707.08X30	Сталь	30	M8	5,5	4
K0707.08X35	Сталь	35	M8	5,5	4
K0707.08X40	Сталь	40	M8	5,5	4
K0707.08X45	Сталь	45	M8	5,5	4
K0707.08X50	Сталь	50	M8	5,5	4
K0707.08X60	Сталь	60	M8	5,5	4
K0707.08X70	Сталь	70	M8	5,5	4
K0707.08X80	Сталь	80	M8	5,5	4
K0707.10X10	Сталь	10	M10	7	5
K0707.10X12	Сталь	12	M10	7	5
K0707.10X16	Сталь	16	M10	7	5
K0707.10X20	Сталь	20	M10	7	5
K0707.10X25	Сталь	25	M10	7	5
K0707.10X30	Сталь	30	M10	7	5
K0707.10X35	Сталь	35	M10	7	5
K0707.10X40	Сталь	40	M10	7	5
K0707.10X45	Сталь	45	M10	7	5
K0707.10X50	Сталь	50	M10	7	5
K0707.10X60	Сталь	60	M10	7	5
K0707.10X70	Сталь	70	M10	7	5
K0707.10X80	Сталь	80	M10	7	5
K0707.10X90	Сталь	90	M10	7	5
K0707.10X100	Сталь	100	M10	7	5
K0707.103X5	нержавеющая сталь	5	M3	2	1,5
K0707.103X6	нержавеющая сталь	6	M3	2	1,5
K0707.103X8	нержавеющая сталь	8	M3	2	1,5
K0707.103X10	нержавеющая сталь	10	M3	2	1,5
K0707.103X12	нержавеющая сталь	12	M3	2	1,5
K0707.104X5	нержавеющая сталь	5	M4	2,5	2
K0707.104X6	нержавеющая сталь	6	M4	2,5	2
K0707.104X8	нержавеющая сталь	8	M4	2,5	2
K0707.104X10	нержавеющая сталь	10	M4	2,5	2
K0707.104X12	нержавеющая сталь	12	M4	2,5	2
K0707.104X16	нержавеющая сталь	16	M4	2,5	2
K0707.104X20	нержавеющая сталь	20	M4	2,5	2
K0707.105X5	нержавеющая сталь	5	M5	3,5	2,5
K0707.105X6	нержавеющая сталь	6	M5	3,5	2,5
K0707.105X8	нержавеющая сталь	8	M5	3,5	2,5
K0707.105X10	нержавеющая сталь	10	M5	3,5	2,5
K0707.105X12	нержавеющая сталь	12	M5	3,5	2,5
K0707.105X16	нержавеющая сталь	16	M5	3,5	2,5
K0707.105X20	нержавеющая сталь	20	M5	3,5	2,5
K0707.105X25	нержавеющая сталь	25	M5	3,5	2,5
K0707.105X30	нержавеющая сталь	30	M5	3,5	2,5
K0707.106X6	нержавеющая сталь	6	M6	4	3

Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом DIN EN ISO 4026, без резьбового стопорного элемента

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	L	D1	D2	SW
K0707.106X8	нержавеющая сталь	8	M6	4	3
K0707.106X10	нержавеющая сталь	10	M6	4	3
K0707.106X12	нержавеющая сталь	12	M6	4	3
K0707.106X16	нержавеющая сталь	16	M6	4	3
K0707.106X20	нержавеющая сталь	20	M6	4	3
K0707.106X25	нержавеющая сталь	25	M6	4	3
K0707.106X30	нержавеющая сталь	30	M6	4	3
K0707.106X35	нержавеющая сталь	35	M6	4	3
K0707.106X40	нержавеющая сталь	40	M6	4	3
K0707.108X8	нержавеющая сталь	8	M8	5,5	4
K0707.108X10	нержавеющая сталь	10	M8	5,5	4
K0707.108X12	нержавеющая сталь	12	M8	5,5	4
K0707.108X16	нержавеющая сталь	16	M8	5,5	4
K0707.108X20	нержавеющая сталь	20	M8	5,5	4
K0707.108X25	нержавеющая сталь	25	M8	5,5	4
K0707.108X30	нержавеющая сталь	30	M8	5,5	4
K0707.108X35	нержавеющая сталь	35	M8	5,5	4
K0707.108X40	нержавеющая сталь	40	M8	5,5	4
K0707.108X45	нержавеющая сталь	45	M8	5,5	4
K0707.108X50	нержавеющая сталь	50	M8	5,5	4
K0707.110X10	нержавеющая сталь	10	M10	7	5
K0707.110X12	нержавеющая сталь	12	M10	7	5
K0707.110X16	нержавеющая сталь	16	M10	7	5
K0707.110X20	нержавеющая сталь	20	M10	7	5
K0707.110X25	нержавеющая сталь	25	M10	7	5
K0707.110X30	нержавеющая сталь	30	M10	7	5
K0707.110X35	нержавеющая сталь	35	M10	7	5
K0707.110X40	нержавеющая сталь	40	M10	7	5
K0707.110X45	нержавеющая сталь	45	M10	7	5
K0707.110X50	нержавеющая сталь	50	M10	7	5