

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPPlack

Описание

Материал:

Гильза 1.4305.

Упорный штифт 1.4034.

Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.


Исполнение:

Без покрытия, закалка упорного штифта.

Указание на чертеже:

L2 = прикл. два шага резьбы

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания, ок. Нм
K0324.205	M5	2,4	2	12	6	0,8	9	25	0,12	0,08
K0324.206	M6	2,7	2	14	7	1	11	25	0,44	0,21
K0324.208	M8	4	2	16	8	1,2	22	43	1,1	0,38

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания ок. Нм
K0324.210	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	54	1,36	0,62
K0324.212	M12	6	3,5	22	10	2	36	94	2,11	1,41
K0324.216	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	60	110	3,99	3,05