

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Шар - нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.

Исполнение:

Корпус закалённый и воронённый.

Шар нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.


Преимущества:

Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.

За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.

Чертежи



Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма 0, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D2	D3	H1	SW1	DK	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0290.510X026	0	25	M10	6	1,5	5	5	-
K0290.510X036	0	35	M10	6	1,5	5	5	-
K0290.510X051	0	50	M10	6	1,5	5	5	-
K0290.512X027	0	25	M12	8	2	6	7	15,4
K0290.512X037	0	35	M12	8	2	6	7	15,4
K0290.512X052	0	50	M12	8	2	6	7	15,4
K0290.516X028	0	25	M16	11	3	8	10	23,3
K0290.516X038	0	35	M16	11	3	8	10	23,3
K0290.516X053	0	50	M16	11	3	8	10	23,3
K0290.520X033	0	30	M20	14	3	10	13	37,7
K0290.520X053	0	50	M20	14	3	10	13	37,7
K0290.520X073	0	70	M20	14	3	10	13	37,7