

Эксцентрики рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эксцентрик рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг из стали 1.0401.

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.

Установочный штифт из стали, класс прочности 5.8

Исполнение:

Рычаг и установочный штифт, с синим пассивированием.

Упорная шайба, черная.

Шарнирные пальцы, без покрытия.

Указание:



Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Принадлежности:

Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.

Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Чертежи



Эксцентрики рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Обзор изделий

Эксцентрики рычаги из стали, с внутренней резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Материал компонента	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2123.1502205	K0788.1502205	Сталь	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2123.1502206	K0788.1502206	Сталь	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2123.2502208	K0788.2502208	Сталь	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350

Эксцентрики рычаги из стали с наружной резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Материал компонента	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2123.1502205X	K0788.1502205X20	Сталь	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2123.1502205X	K0788.1502205X30	Сталь	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2123.1502205X	K0788.1502205X40	Сталь	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2123.1502205X	K0788.1502205X50	Сталь	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2123.1502206X	K0788.1502206X20	Сталь	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2123.1502206X	K0788.1502206X30	Сталь	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2123.1502206X	K0788.1502206X40	Сталь	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2123.1502206X	K0788.1502206X50	Сталь	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2123.2502208X	K0788.2502208X25	Сталь	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2123.2502208X	K0788.2502208X30	Сталь	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2123.2502208X	K0788.2502208X40	Сталь	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2123.2502208X	K0788.2502208X50	Сталь	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2123.2502210X	K0788.2502210X25	Сталь	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2123.2502210X	K0788.2502210X30	Сталь	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2123.2502210X	K0788.2502210X40	Сталь	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2123.2502210X	K0788.2502210X50	Сталь	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350