

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой, цилиндрическим стопорным и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

сталь, шаровая ручка из термопласта.

Исполнение:


закалённый и шлифованный, шаровая ручка черно-серая.

Указание:

Упорные штифты образуют вместе с втулками оптимальную комбинацию для быстрого позиционирования и фиксирования. Благодаря очень точному исполнению упорного штифта и втулки достигается высокая стабильность повторного позиционирования при соединении двух элементов.

Технические указания смотри в инструкции по сборке.

Чертежи



Обзор изделий

Штифты прецизионные упорные с цилиндрическим стопорным штифтом

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	Ход S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Внутренняя резьба, шаровая ручка
K0361.110	B	10	16	19	25	79	25	36,5	13	2,5	31	10	15	30	M6
K0361.112	B	12	20	23	32	91	33	44,5	13	3	35	10	15	35	M8
K0361.116	B	16	25	28	40	106,5	41,5	53	13	3	42	10	20	50	M10
K0361.120	B	20	30	33	40	114,5	41,5	53	13	3	50	10	36	63	M10
K0361.125	B	25	38	42	50	134	51	62,5	13	3	60	10	20	73	M10

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой,
цилиндрическим стопорным и фиксирующим пазом

Обзор изделий
