

**Описание****Материал:**

Алюминий 6082 T5.

Исполнение:

Алюминий, анодированный, без декоративного покрытия.

Указание:

В шарнирах предусмотрено встроенное демпфирование. Они обеспечивают плавное открывание (форма А) и закрывание (форма В) дверей и крышек. Кроме того, шарниры оснащены вспомогательным механизмом поднимания, который облегчает открывание дверей и крышек.

Шарниры могут устанавливаться горизонтально и вертикально.

Эффективное положение демпфера показано стрелкой на рисунке.

Во избежание повреждения системы демпфирования угол открывания не превышает 115°.

Не следует ускорять открывание и закрывание дверей и крышек, поскольку это может привести к повреждению демпфера.

Демпфирование крутящего момента от 1,7 до 2,5 Нм.

Крутящий момент пружины может отличаться в зависимости от варианта исполнения:

Крутящий момент пружины открывания для арт. K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Нм / M(65°) : 3,69 Нм.

Крутящий момент пружины открывания для арт. K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Нм / M(65°) : 2,29 Нм.

Крутящий момент пружины закрывания для арт. K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Нм / M(115°) : 3,65 Нм.


Крутящий момент пружины закрывания для арт. K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Нм / M(115°): 2,28 Нм.

Диапазон температур:

от 0 °C до +40 °C.

Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	A1	B	B1	D	D1	F1 N	F2 N	S
K2330.8215000	пружина разжата	устанавливается горизонтально	A	плавное открывание	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5
K2330.8215001	пружина разжата	устанавливается вертикально	A	плавное открывание	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5
K2330.8215010	пружина сжата	устанавливается горизонтально	B	плавное закрывание	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5
K2330.8215011	пружина сжата	устанавливается вертикально	B	плавное закрывание	82,5	56,5	150	62	6,2	10,2	8000	16000	5,5