

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма К, с резьбовой втулкой

Описание товара/фотография продукта

MD



Описание

Описание продукта:

Обнаруживаемая металлодетектором промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.

Специальные добавки в пластмассовом грануляте позволяют с помощью металлодетектора (индукционная технология) обнаруживать частицы размером от 0,027 см³ (3 x 3 x 3 мм) в больших пластмассовых фрагментах. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты обнаруживаемой металлодетектором промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.

Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), обнаруживаемый металлодетектором, соответствует EU10/2011 и FDA.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, RAL 7021 — черно-серый.

Стальные части из чистой нержавеющей стали.

Указание:

Из-за обнаруживаемой металлодетектором присадки возможно частичное изменение цвета пластмассовой поверхности.

Применение:

- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Упаковочная промышленность

Диапазон температур:

от -20 до +100 °C.

Преимущества:


Обнаруживаемый металлодетектором.

Обнаруживаемый объем: $\geq 0,027 \text{ см}^3$.

Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

Грибовые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма К, с резьбовой втулкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H2	H3	T
K0153.14306	K	M6	32	13,5	21	11	9,5	12
K0153.14308	K	M8	40	13,5	25	13	10	12
K0153.14310	K	M10	50	19	32	17	12	17