

Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Нержавеющая сталь A2.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Сталь, без покрытия.

Сталь оцинкованная.

Указание:

Стопорные пластины DIN 5406 служат для защиты шлицевых гаек DIN 981. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	B	D	D1	D2	E	F	S	Подходящий к
K2063.0010	Сталь	зачищенный	3	10	21	13,5	3	8,5	1	K2060.0010
K2063.0012	Сталь	зачищенный	3	12	25	17	3	10,5	1	K2060.0012
K2063.0015	Сталь	зачищенный	4	15	28	21	4	13,5	1	K2060.0015
K2063.0017	Сталь	зачищенный	4	17	32	24	4	15,5	1	K2060.0017
K2063.0020	Сталь	зачищенный	4	20	36	26	4	18,5	1	K2060.0020
K2063.0025	Сталь	зачищенный	5	25	42	32	5	23	1,25	K2060.0025
K2063.0030	Сталь	зачищенный	5	30	49	38	5	27,5	1,25	K2060.0030
K2063.0035	Сталь	зачищенный	5	35	57	44	6	32,5	1,25	K2060.0035
K2063.0040	Сталь	зачищенный	6	40	62	50	6	37,5	1,25	K2060.0040
K2063.0045	Сталь	зачищенный	6	45	69	56	6	42,5	1,25	K2060.0045
K2063.0050	Сталь	зачищенный	6	50	74	61	6	47,5	1,25	K2060.0050
K2063.0055	Сталь	зачищенный	7	55	81	67	8	52,5	1,5	K2060.0055
K2063.0060	Сталь	зачищенный	7	60	86	73	8	57,5	1,5	K2060.0060
K2063.0065	Сталь	зачищенный	7	65	92	79	8	62,5	1,5	K2060.0065
K2063.0070	Сталь	зачищенный	8	70	98	85	8	66,5	1,5	K2060.0070
K2063.0075	Сталь	зачищенный	8	75	104	90	8	71,5	1,5	K2060.0075

Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	B	D	D1	D2	E	F	S	Подходящий к
K2063.0080	Сталь	зачищенный	8	80	112	95	10	76,5	1,8	K2060.0080
K2063.0085	Сталь	зачищенный	8	85	119	102	10	81,8	1,8	K2060.0085
K2063.0090	Сталь	зачищенный	10	90	126	108	10	86,5	1,8	K2060.0090
K2063.0095	Сталь	зачищенный	10	95	133	113	10	91,5	1,8	K2060.0095
K2063.0100	Сталь	зачищенный	10	100	142	120	12	96,5	1,8	K2060.0100
K2063.1010	Сталь	оцинкованная	3	10	21	13,5	3	8,5	1	K2060.010
K2063.1012	Сталь	оцинкованная	3	12	25	17	3	10,5	1	K2060.012
K2063.1015	Сталь	оцинкованная	4	15	28	21	4	13,5	1	K2060.015
K2063.1017	Сталь	оцинкованная	4	17	32	24	4	15,5	1	K2060.017
K2063.1020	Сталь	оцинкованная	4	20	36	26	4	18,5	1	K2060.020
K2063.1025	Сталь	оцинкованная	5	25	42	32	5	23	1,25	K2060.025
K2063.1030	Сталь	оцинкованная	5	30	49	38	5	27,5	1,25	K2060.030
K2063.1035	Сталь	оцинкованная	5	35	57	44	6	32,5	1,25	K2060.035
K2063.1040	Сталь	оцинкованная	6	40	62	50	6	37,5	1,25	K2060.040
K2063.1045	Сталь	оцинкованная	6	45	69	56	6	42,5	1,25	K2060.045
K2063.1050	Сталь	оцинкованная	6	50	74	61	6	47,5	1,25	K2060.050
K2063.1055	Сталь	оцинкованная	7	55	81	67	8	52,5	1,5	K2060.055
K2063.1060	Сталь	оцинкованная	7	60	86	73	8	57,5	1,5	K2060.060
K2063.1065	Сталь	оцинкованная	7	65	92	79	8	62,5	1,5	K2060.065
K2063.1070	Сталь	оцинкованная	8	70	98	85	8	66,5	1,5	K2060.070
K2063.1075	Сталь	оцинкованная	8	75	104	90	8	71,5	1,5	K2060.075
K2063.1080	Сталь	оцинкованная	8	80	112	95	10	76,5	1,8	K2060.080
K2063.1085	Сталь	оцинкованная	8	85	119	102	10	81,8	1,8	K2060.085
K2063.1090	Сталь	оцинкованная	10	90	126	108	10	86,5	1,8	K2060.090
K2063.1095	Сталь	оцинкованная	10	95	133	113	10	91,5	1,8	K2060.095
K2063.1100	Сталь	оцинкованная	10	100	142	120	12	96,5	1,8	K2060.100
K2063.2010	нержавеющая сталь A2	зачищенный	3	10	21	13,5	3	8,5	1	K2060.1010
K2063.2012	нержавеющая сталь A2	зачищенный	3	12	25	17	3	10,5	1	K2060.1012
K2063.2015	нержавеющая сталь A2	зачищенный	4	15	28	21	4	13,5	1	K2060.1015
K2063.2017	нержавеющая сталь A2	зачищенный	4	17	32	24	4	15,5	1	K2060.1017
K2063.2020	нержавеющая сталь A2	зачищенный	4	20	36	26	4	18,5	1	K2060.1020
K2063.2025	нержавеющая сталь A2	зачищенный	5	25	42	32	5	23	1,25	K2060.1025
K2063.2030	нержавеющая сталь A2	зачищенный	5	30	49	38	5	27,5	1,25	K2060.1030
K2063.2035	нержавеющая сталь A2	зачищенный	6	35	57	44	6	32,5	1,25	K2060.1035
K2063.2040	нержавеющая сталь A2	зачищенный	6	40	62	50	6	37,5	1,25	K2060.1040
K2063.2045	нержавеющая сталь A2	зачищенный	6	45	69	56	6	42,5	1,25	K2060.1045
K2063.2050	нержавеющая сталь A2	зачищенный	6	50	74	61	6	47,5	1,25	K2060.1050
K2063.2055	нержавеющая сталь A2	зачищенный	7	55	81	67	8	52,5	1,5	K2060.1055
K2063.2060	нержавеющая сталь A2	зачищенный	7	60	86	73	8	57,5	1,5	K2060.1060
K2063.2065	нержавеющая сталь A2	зачищенный	7	65	92	79	8	62,5	1,5	K2060.1065
K2063.2070	нержавеющая сталь A2	зачищенный	8	70	98	85	8	66,5	1,5	K2060.1070
K2063.2075	нержавеющая сталь A2	зачищенный	8	75	104	90	8	71,5	1,5	K2060.1075
K2063.2080	нержавеющая сталь A2	зачищенный	8	80	112	95	10	76,5	1,8	K2060.1080
K2063.2085	нержавеющая сталь A2	зачищенный	8	85	119	102	10	81,8	1,8	K2060.1085
K2063.2090	нержавеющая сталь A2	зачищенный	10	90	126	108	10	86,5	1,8	K2060.1090
K2063.2095	нержавеющая сталь A2	зачищенный	10	95	133	113	10	91,5	1,8	K2060.1095
K2063.2100	нержавеющая сталь A2	зачищенный	10	100	142	120	12	96,5	1,8	K2060.1100