

Эксцентрикивые рычаги из пластмассы, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эксцентрикый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг из пластмассы PA 6.6, усиленный стекловолокном.

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.

Установочный штифт из стали, класс прочности 5.8, или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Ручка цвет черный или красный RAL3020

Упорная шайба черная

Пальцы осевые, Без покрытия.

Установочный штифт пассивирование синего цвета или нержавеющей сталь, Без покрытия.

Указание:

Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).


Принадлежности:

Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.

Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Эксцентрики рычаги из пластмассы, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Материал компонента	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2122.1521105X20	K0646.1521105X20	Сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	201,15	2,5	125	
K2122.1521105X30	K0646.1521105X30	Сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	301,15	2,5	125	
K2122.1521105X40	K0646.1521105X40	Сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	401,15	2,5	125	
K2122.1521105X50	K0646.1521105X50	Сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	501,15	2,5	125	
K2122.1521106X20	K0646.1521106X20	Сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	201,15	2,5	125	
K2122.1521106X30	K0646.1521106X30	Сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	301,15	2,5	125	
K2122.1521106X40	K0646.1521106X40	Сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	401,15	2,5	125	
K2122.1521106X50	K0646.1521106X50	Сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	501,15	2,5	125	
K2122.2521108X25	K0646.2521108X25	Сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170
K2122.2521108X30	K0646.2521108X30	Сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170
K2122.2521108X40	K0646.2521108X40	Сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170
K2122.2521108X50	K0646.2521108X50	Сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170
K2122.2521110X25	K0646.2521110X25	Сталь	черный	M10	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170
K2122.2521110X30	K0646.2521110X30	Сталь	черный	M10	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170
K2122.2521110X40	K0646.2521110X40	Сталь	черный	M10	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170
K2122.2521110X50	K0646.2521110X50	Сталь	черный	M10	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170
K2122.1531105X20	K0646.1531105X20	нержавеющая сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	201,15	2,5	125	
K2122.1531105X30	K0646.1531105X30	нержавеющая сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	301,15	2,5	125	
K2122.1531105X40	K0646.1531105X40	нержавеющая сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	401,15	2,5	125	
K2122.1531105X50	K0646.1531105X50	нержавеющая сталь	черный	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	501,15	2,5	125	
K2122.1531106X20	K0646.1531106X20	нержавеющая сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	201,15	2,5	125	
K2122.1531106X30	K0646.1531106X30	нержавеющая сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	301,15	2,5	125	
K2122.1531106X40	K0646.1531106X40	нержавеющая сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	401,15	2,5	125	
K2122.1531106X50	K0646.1531106X50	нержавеющая сталь	черный	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	501,15	2,5	125	
K2122.2531108X25	K0646.2531108X25	нержавеющая сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170
K2122.2531108X30	K0646.2531108X30	нержавеющая сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170
K2122.2531108X40	K0646.2531108X40	нержавеющая сталь	черный	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170

Эксцентрикые рычаги из пластмассы, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Материал компонента	Цвет основы	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2122.2531108X50	K0646.2531108X50	нержавеющая сталь	черный	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170	
K2122.2531110X25	K0646.2531110X25	нержавеющая сталь	черный	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170	
K2122.2531110X30	K0646.2531110X30	нержавеющая сталь	черный	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170	
K2122.2531110X40	K0646.2531110X40	нержавеющая сталь	черный	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170	
K2122.2531110X50	K0646.2531110X50	нержавеющая сталь	черный	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170	
K2122.15218405X20	K0646.15218405X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	201,15	2,5	125		
K2122.15218405X30	K0646.15218405X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	301,15	2,5	125		
K2122.15218405X40	K0646.15218405X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	401,15	2,5	125		
K2122.15218405X50	K0646.15218405X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	501,15	2,5	125		
K2122.15218406X20	K0646.15218406X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	201,15	2,5	125		
K2122.15218406X30	K0646.15218406X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	301,15	2,5	125		
K2122.15218406X40	K0646.15218406X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	401,15	2,5	125		
K2122.15218406X50	K0646.15218406X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	501,15	2,5	125		
K2122.25218408X25	K0646.25218408X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170	
K2122.25218408X30	K0646.25218408X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170	
K2122.25218408X40	K0646.25218408X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170	
K2122.25218408X50	K0646.25218408X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170	
K2122.25218410X25	K0646.25218410X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170	
K2122.25218410X30	K0646.25218410X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170	
K2122.25218410X40	K0646.25218410X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170	
K2122.25218410X50	K0646.25218410X50	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170	
K2122.15318405X20	K0646.15318405X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	201,15	2,5	125		
K2122.15318405X30	K0646.15318405X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	301,15	2,5	125		
K2122.15318405X40	K0646.15318405X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	401,15	2,5	125		
K2122.15318405X50	K0646.15318405X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	501,15	2,5	125		
K2122.15318406X20	K0646.15318406X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	201,15	2,5	125		
K2122.15318406X30	K0646.15318406X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	301,15	2,5	125		
K2122.15318406X40	K0646.15318406X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	401,15	2,5	125		
K2122.15318406X50	K0646.15318406X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,271,5	79,6	501,15	2,5	125		
K2122.25318408X25	K0646.25318408X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170	
K2122.25318408X30	K0646.25318408X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170	
K2122.25318408X40	K0646.25318408X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170	
K2122.25318408X50	K0646.25318408X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170	
K2122.25318410X25	K0646.25318410X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	25	1,5	5	170	
K2122.25318410X30	K0646.25318410X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	30	1,5	5	170	
K2122.25318410X40	K0646.25318410X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	40	1,5	5	170	
K2122.25318410X50	K0646.25318410X50	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	25	11	3324,2	16,3	27,9	100	110	50	1,5	5	170	