



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4305
Пластиновая вставка, полиамид (PA6).
Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.
Уплотнительное кольцо, нитрильный каучук.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).


Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.

Возможно изменение окраски опорной поверхности кабельных вводов с плоским уплотнением. Это не влияет на функции компонента, в смонтированном состоянии изменения окраски не видны.

Диапазон температур:

Статический вариант: от -40 до +100 °C.
Динамический вариант: от -20 до +100 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Кабельные вводы, нержавеющая сталь

Номер заказа	D	D1	H макс.	L	SW1	SW2	макс. момент затяжки SW1, Нм	макс. момент затяжки с SW2, Нм
K2247.12150	M12X1,5	3-6	25	5	14	14	3,5	3,5
K2247.16150	M16x1,5	5-9	30	5	17	17	3,5	3,5

Кабельные вводы, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	H макс.	L	SW1	SW2	макс. момент затяжки SW1, Нм	макс. момент затяжки с SW2, Нм
K2247.20150	M20X1,5	9-13	33,5	6	22	22	3,5	3,5
K2247.25150	M25x1,5	11-16	36,5	7	27	27	6,7	6,7
K2247.32150	M32x1,5	14-20	38	8	34	34	12	12
K2247.40150	M40X1,5	19-27	41	8	43	43	13,5	13,5