


Inserti rotondi

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Forma C, F, M acciaio per utensili

Forma E, O, P acciaio

Forma K POM

Versione:

Forma C temprato e brunito.

Forma E temprata, non trattata.

Forma K in colore bianco.

Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.

Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.

Forma F temprato e brunito.

Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.

Nota:

Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:

n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036


n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100

n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080

Inserti rotondi


Disegni

Forma C, E, K




* vale per la forma K


Forma O
inserto in acciaio inox spianato con
superficie diamantata




Forma P
inserto in acciaio inox spianato
con superficie di poliuretano



Forma F
inserto spianato,
con zigrinatura



Forma M
inserto spianato, con
zigrinatura in metallo duro



Sintesi articoli

Inserti rotondi forma C, E, K, O

N. ordine Forma C	N. ordine Forma E	N. ordine Forma K	N. ordine Forma O	D2	L3	L4	G
K0385.10108	K0385.10102	K0385.10109	K0385.10105	10	10	5	M5
K0385.10128	K0385.10122	K0385.10129	K0385.10125	10	12	6,4	M5
K0385.12108	K0385.12102	K0385.12109	K0385.12105	12	10	5	M5
K0385.12128	K0385.12122	K0385.12129	K0385.12125	12	12	6,4	M5
K0385.16108	K0385.16102	K0385.16109	K0385.16105	16	10	5	M6
K0385.16128	K0385.16122	K0385.16129	K0385.16125	16	12	6,4	M6
K0385.20108	K0385.20102	K0385.20109	K0385.20105	20	10	5	M6
K0385.20128	K0385.20122	K0385.20129	K0385.20125	20	12	6,4	M6
K0385.25108	K0385.25102	K0385.25109	K0385.25105	25	10	5	M6

Inserti rotondi

Sintesi articoli

N. ordine Forma C	N. ordine Forma E	N. ordine Forma K	N. ordine Forma O	D2	L3	L4	G
K0385.25128	K0385.25122	K0385.25129	K0385.25125	25	12	6,4	M6

Inserti rotondi forma P

N. ordine	Forma	D2	D3	L3	L4	G
K0385.08126	P	8	8	12	6	M4
K0385.10126	P	10	10	12	6	M5
K0385.12126	P	12	13	12	6	M5
K0385.16126	P	16	16	12	6	M6
K0385.20126	P	20	21	12	6	M6
K0385.25126	P	25	27	12	6	M6

Inserti rotondi forma F, M

N. ordine Forma F	N. ordine Forma M	D2	D3	L3	L5	C	E	G
K0385.1010	K0385.10107	10	-7,9	10	-6	4,5	4,75	M5
K0385.1012	K0385.10127	10	7,9	12	-8	6	4,75	M5
K0385.1210	K0385.12107	12	-9,5	10	-6	4,5	4,75	M5
K0385.1212	K0385.12127	12	-9,5	12	-7	6	4,75	M5
K0385.1610	K0385.16107	16	-12,7	10	-6	4,5	4,75	M6
K0385.1612	K0385.16127	16	12,7	12	-8	6	4,75	M6
K0385.2010	K0385.20107	20	-15,9	10	-6	4,5	4,75	M6
K0385.2012	K0385.20127	20	15,9	12	-8	6	4,75	M6
K0385.2510	K0385.25107	25	-19	10	-6	4,5	4,75	M6
K0385.2512	K0385.25127	25	19	12	-8	6	4,75	M6