



웨이 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 소재 외부 부품. 경화 스틸 엠티.

표면 마무리:

산화 처리 외부 부품. 엠티 검정 산화.


정보:

엠티 클램프로 두 개의 공작물을 동시에 클램핑함. 연마 엠티로 공작물의 형태를 연결하여 매우 확실하게 뒤틀림 없이 클램핑 할 수 있음. 소형 설계로 공간 절약의 멀티 클램프를 실현함.

도면 설명:

1) 잠금판은 형상 밀링 가공을 위해서만 사용되고, 워크 피스 클램핑에는 사용되지 않습니다.

도면



품목 요약

웨이 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함

웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함

품목 요약

주문 번호	D	D1	L	L1	B1 min. - max.	B2	B3	H	H1	클램핑력 max. kN	조임 토크 max. Nm
K0038.04	M4	M2	15,7	10,16	28,6 - 29,1	10,6	4,6	12,7	6,3	2,2	3,4
K0038.06	M6	M4	23,9	15,9	38,1 - 39	16,1	6,6	19,1	9,4	6,7	14,3
K0038.08	M8	M4	31,8	20,6	50,8 - 52	20,8	9,9	25,4	12,7	8,9	14,5
K0038.12	M12	M5	47,5	30,5	76,2 - 78	30,9	15,7	38,1	19	15,6	38,4
K0038.16	M16	M6	63,5	41,28	101,6 - 103,9	41,3	20,3	50,8	25,4	26,7	74,6