


곡선 킥 클램프 수직형 수평발

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스프링 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성


정보:
곡선 킥 클램프는 오차가 큰 공작물, 예를 들어
미완성 캐스팅, 또는 비철 금속의 클램핑에
특히 적합함.

액세서리:

K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

곡선 킥 클램프 수직형 수평발

도면



품목 요약

수평발 장착 수직형 곡선 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N	적합한 플라스틱 그립
K0065.0075	90°	80°	190	750	350 - 600	K0100.16
K0065.0250	85°	80°	190	2500	850 - 1200	K0100.28
K0065.0350	90°	80°	230	3500	950 - 1400	K0100.30

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	주문 번호. 앵글 브래킷
K0065.0075	16	26	5	24	34	16	9,5	4,4	93	52	22	7	M5x35	K0098.02
K0065.0250	19	35	8	32	47	30	21,5	7,1	176	74	32	20	M8x60	K0098.04
K0065.0350	32	50	9	45	64	42	25,5	8,3	220	116	59	13	M10x80	K0098.06

곡선 킥 클램프 수직형 수평발

품목 요약
