

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:

연결관 알루미늄 EN AW-6060 또는
스테인레스 스틸 1.4301.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
항동 나사 부상.


표면 마무리:

연결관 자연색 또는 검정색 산화 처리,
스테인레스 스틸 정밀 연마.
그립 다리 무광 검정색.

정보:

클램핑 링크를 통한 플라스틱
다리 관의 적합한 시트.

도면



품목 요약

앵글형 튜브 핸들

주문 번호	본체 재질	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0235.088041	알루미늄	자연색 산화처리	88	24	M4	40	100	200
K0235.096041	알루미늄	자연색 산화처리	96	24	M4	40	108	200

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	본체 재질	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0235.120041	알루미늄	자연색 산화처리	120	24	M4	40	132	200
K0235.128041	알루미늄	자연색 산화처리	128	24	M4	40	140	200
K0235.160041	알루미늄	자연색 산화처리	160	24	M4	40	172	200
K0235.180041	알루미늄	자연색 산화처리	180	24	M4	40	192	200
K0235.088042	알루미늄	검정 산화 처리	88	24	M4	40	100	200
K0235.096042	알루미늄	검정 산화 처리	96	24	M4	40	108	200
K0235.120042	알루미늄	검정 산화 처리	120	24	M4	40	132	200
K0235.128042	알루미늄	검정 산화 처리	128	24	M4	40	140	200
K0235.160042	알루미늄	검정 산화 처리	160	24	M4	40	172	200
K0235.180042	알루미늄	검정 산화 처리	180	24	M4	40	192	200
K0235.088043	스테인레스 스틸	연마	88	24	M4	40	100	200
K0235.096043	스테인레스 스틸	연마	96	24	M4	40	108	200
K0235.120043	스테인레스 스틸	연마	120	24	M4	40	132	200
K0235.128043	스테인레스 스틸	연마	128	24	M4	40	140	200
K0235.160043	스테인레스 스틸	연마	160	24	M4	40	172	200
K0235.180043	스테인레스 스틸	연마	180	24	M4	40	192	200