

## 스테인리스 스틸 경첩

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
스테인레스 스틸 1.4401.

**표면 마무리:**  
광택 처리 또는 블라스팅 처리


**정보:**  
고정핀과 카운터 보어홀이 있는 힌지.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

### 도면



### 품목 요약

### 스테인리스 스틸 경첩

## 스테인리스 스틸 경첩

### 품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	H	H1	F1 N	F2 N
K1085.052013130	스테인레스 스틸 A2	광택처리	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.052013131	스테인레스 스틸 A2	블라스팅 처리	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.062515150	스테인레스 스틸 A2	광택처리	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.062515151	스테인레스 스틸 A2	블라스팅 처리	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.083018180	스테인레스 스틸 A4	광택처리	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500
K1085.083018181	스테인레스 스틸 A4	-	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500