


플랫 네벌 모양 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

매력적인 디자인과 결합된 탁월한 그립의
안전성이 우수한 기능적 요소임.
플랫 디자인으로 낮은 설치 공간에 적합함.

재질, 표면 마무리:

기본 몸체, 열가소성, 경성, 검정색.코팅, 열가소성, 연성, 검정색.
암나사, 황동, 아연 도금.
수나사, 스틸, 경도 등급 5.8, 아연 도금.



정보:

SYMPA TOUCH 플랫 네벌 모양 그립은 암,
수나사가 있는 5 종 크기로 공급 가능함.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.

도면



품목 요약

암나사 플랫 네벌 모양 그립

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0278.3505	K	M5	35,5	14,2	15,5	2,8	12,5	-
K0278.3506	K	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	12,5	-
K0278.4405	K	M5	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5	-
K0278.4406	K	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5	-
K0278.4408	K	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5	-
K0278.4410	K	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5	-
K0278.5005	K	M5	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5	-
K0278.5006	K	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5	-
K0278.5008	K	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5	-
K0278.5010	K	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5	-

플랫 네벌 모양 그립

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0278.6306	K	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5	-
K0278.6308	K	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5	-
K0278.6310	K	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5	-
K0278.6312	K	M12	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5	-
K0278.7608	K	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5	-
K0278.7610	K	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5	-
K0278.7612	K	M12	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5	-
K0278.3506X15	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	-	15
K0278.3506X20	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	-	20
K0278.3506X25	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	-	25
K0278.3506X35	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	-	35
K0278.4406X15	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	-	15
K0278.4406X20	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	-	20
K0278.4406X25	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	-	25
K0278.4406X35	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	-	35
K0278.4408X16	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	-	16
K0278.4408X25	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	-	25
K0278.4408X35	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	-	35
K0278.4410X20	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	-	20
K0278.4410X30	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	-	30
K0278.4410X40	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	-	40
K0278.4410X50	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	-	50
K0278.5006X15	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	-	15
K0278.5006X25	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	-	25
K0278.5006X35	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	-	35
K0278.5008X16	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	-	16
K0278.5008X25	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	-	25
K0278.5008X35	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	-	35
K0278.5010X30	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	-	30
K0278.5010X40	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	-	40
K0278.5010X50	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	-	50
K0278.6306X15	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	-	15
K0278.6306X20	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	-	20
K0278.6306X25	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	-	25
K0278.6306X35	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	-	35
K0278.6308X16	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	-	16
K0278.6308X25	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	-	25
K0278.6308X35	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	-	35
K0278.6310X30	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	-	30
K0278.6310X40	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	-	40
K0278.6310X50	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	-	50
K0278.7608X16	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	-	16
K0278.7608X25	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	-	25
K0278.7608X35	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	-	35
K0278.7610X30	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	-	30
K0278.7610X50	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	-	50

수나사 플랫 네벌 모양 그립

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L
K0278.3506X	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	15/20/25/35
K0278.4406X	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	15/20/25/35
K0278.4408X	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	16/25/35
K0278.4410X	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	20/30/40/50
K0278.5006X	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	15/25/35
K0278.5008X	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	16/25/35
K0278.5010X	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	30/40/50
K0278.6306X	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	15/20/25/35
K0278.6308X	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	16/25/35
K0278.6310X	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	30/40/50
K0278.7608X	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	16/25/35

플랫 네벌 모양 그립

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L
K0278.7610X	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	30/50