

Boccole di fermo a sfera

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio.

Sfere e molle di compressione in acciaio inox.

Versione:

Alloggiamento nichelato.

Sfere trattate termicamente.

Nota:

Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.

Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.

Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.

Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.


Possibilità di montaggio 4: foro cieco.

Su richiesta:

Dado corrispondente.



Accessori:

Perno di bloccaggio K1067.



Boccole di fermo a sfera

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forza di bloccaggio N	Sforzo di taglio kN	Resistenza alle alte temperature
K1066.7	7	1,8	≤180 °C
K1066.15	15	1,8	≤180 °C

