

원형 클램핑 유닛

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

클램핑 죠오 스틸.

압력 스프링 1.4310.

클램핑 스크류 경도 등급 8.8.

표면 마무리:

클램핑 죠오 검정 산화.

클램핑 스크류 푸른색 아연 도금.

정보:


원형 클램핑 부품은 기존 클램핑 부품(슬롯과 클램핑 스크류)을 손쉽게 대체하여 원형 부품의 클램핑에 사용할 수 있음.

이 부품은 다양한 재질(예: 금속, 플라스틱, 나무 등)에 적합함.

고착된 클램핑 죠오를 풀기 위해 축 방향으로 충격을 충족시키거나 또는 클램핑 죠오 또는 소켓 헤드 스크류 육각 소켓에 스크류들을 뽑아냄.

원형 클램핑 유닛

도면



스레드 핀이 있는 특수 육각 나사 드라이버 원통형 와셔 부품을 제 위치에 놓거나 분리하기 위해 스크류 캡 나사의 스레드 G1에 돌려 끼워짐.

품목 요약

원형 클램핑 유닛

주문 번호	D min.	D Max.	D1	D2	D3	G	G1	H	L max.	L1	SW	X	클램핑 토크 Mx Nm	조임 토크 max. Nm	주문 번호 설치 도구
K0375.04	6	10	8	8	M4	M5	M2,5	4	27	8	3	2,8	max. 20	2,9	K0375.904
K0375.05	10	15	10	10	M5	M6	M3	5	33	10	4	3,3	max. 45	6	K0375.905
K0375.06	15	20	12	12	M6	M7	M4	6	39	12	5	3,5	max. 100	10	K0375.906
K0375.08	20	30	16	16	M8	M10	M5	8	46	16	6	4	max. 170	25	K0375.908
K0375.10	30	40	20	20	M10	M12	M6	10	53	20	8	4,8	max. 290	46	K0375.910
K0375.12	40	60	25	25	M12	M14	M8	12	70	25	10	5,6	max. 450	82	-
K0375.16	60	125	30	30	M16	M18	M10	16	81	30	14	7,9	max. 650	206	K0375.916