


Ganascia per unità di staffaggio regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto




Descrizione


Materiale:
Acciaio da cementazione.

Versione:
nitratato e brunito.

Nota:
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.



Disegni



Sintesi articoli

Ganascia per unità di staffaggio regolabile

N. ordine	Forma	Versione 1	B	B1	D	D1	H	Intervallo di serraggio					
								H1	H2	L	L1	L2	L3
K1490.90000	A	Ganascia per morsa standard in basso	28	15	-	-	-	26,8	-	28	-	10	-
K1490.90012	B	Ganascia per morsa standard in alto	28	15	-	-	0-12	21	-	29,5	-	11,5	-
K1490.90416	C	Ganascia per morsa intercambiabile in alto	28	15	-	-	4-16	24,5	3,5	29,5	-	11,5	-
K1490.91527	C	Ganascia per morsa intercambiabile in alto	28	15	-	-	15-27	24,5	14,5	29,5	-	11,5	-
K1490.92638	C	Ganascia per morsa intercambiabile in alto	28	15	-	-	26-38	35,5	25,5	29,5	-	11,5	-
K1490.90029	D	ganascia per morsa superiore	28	15	M8	9	-	29,5	16,5	31,5	24,5	8	16
K1490.90040	D	ganascia per morsa superiore	28	15	M8	9	-	40,5	27,5	31,5	24,5	8	16
K1490.910000	E	ganascia per morsa inferiore	28	15	5,8	9	-	32,8	-	30	23	10	-

