


# 스러스트 패드 DIN 6311 확대형

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸: 인서트 경화 처리, 스냅 링 스틸 스프링.  
 스테인레스 스틸: 광택 스테인레스 스틸 스냅링

#### 표면 마무리:

스틸 검정 산화.  
 스테인레스 스틸 소재.

#### 정보:


스러스트 포인트를 스냅 링 입구 방향으로  
 가급적 경사되게 설치.  
 스냅 링은 조립된 상태로 공급함.

#### 도면 설명:

타입 S: 스냅링이 있는 스러스트 패드  
 타입 T: 낮은 구조 디자인, 스냅링이 있는 넓은 클램핑 면

1) 압축 표면

## 도면



## 품목 요약

### 스러스트 패드 DIN 6311 확대형

주문 번호	본체 재질	타입	D1	D2	D4	H1	H2	T1	스러스트 포인트 나사 스테드 DIN 6332용
K0392.06	스틸	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
K0392.08	스틸	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
K0392.10	스틸	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
K0392.12	스틸	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
K0392.16	스틸	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
K0392.20	스틸	S	40	15,6	28	16	9	8	M20
K0392.108	스틸	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8
K0392.110	스틸	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12
K0392.116	스틸	T	40	12,1	22	12	7	7	M16
K0392.061	스테인레스 스틸	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
K0392.081	스테인레스 스틸	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
K0392.101	스테인레스 스틸	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
K0392.121	스테인레스 스틸	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
K0392.161	스테인레스 스틸	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
K0392.201	스테인레스 스틸	S	40	15,6	28	16	9	8	M20

# 스러스트 패드 DIN 6311 확대형

품목 요약

---