


Anelli di fermo per alberi DIN 471

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.

Versione:

Acciaio per molle, fosfatizzato.

Acciaio inox non trattato.

Nota:


Gli anelli di fermo DIN 471 sono elementi di sicurezza per alberi montabili assialmente e con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello.

Nota disegno:

1) Spazio per il montaggio

Anelli di fermo per alberi DIN 471

Disegni



Sintesi articoli

Anelli di fermo per alberi DIN 471

N. ordine	Materiale corpo base	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1938.030400	acciaio	1,9	0,8	3	2,8	2,7	7	1	0,4	0,5
K1938.040400	acciaio	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
K1938.050600	acciaio	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
K1938.060700	acciaio	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
K1938.070800	acciaio	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
K1938.080800	acciaio	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
K1938.091000	acciaio	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
K1938.101000	acciaio	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
K1938.121000	acciaio	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
K1938.141000	acciaio	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
K1938.151000	acciaio	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
K1938.161000	acciaio	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
K1938.171000	acciaio	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
K1938.181200	acciaio	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
K1938.191200	acciaio	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
K1938.201200	acciaio	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
K1938.221200	acciaio	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3
K1938.241200	acciaio	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3

Anelli di fermo per alberi DIN 471

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1938.251200	acciaio	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3
K1938.261200	acciaio	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
K1938.281500	acciaio	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
K1938.301500	acciaio	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6
K1938.321500	acciaio	5,2	3,6	32	30,3	29,6	43	2,5	1,5	1,6
K1938.351500	acciaio	5,6	3,9	35	33	32,2	46,8	2,5	1,5	1,6
K1938.381750	acciaio	5,8	4,2	38	36	35,2	50,2	2,5	1,75	1,85
K1938.401750	acciaio	6	4,4	40	37,5	36,5	52,6	2,5	1,75	1,85
K1938.451750	acciaio	6,7	4,7	45	42,5	41,5	59,1	2,5	1,75	1,85
K1938.471750	acciaio	6,8	4,9	47	44,5	43,5	-	2,5	1,75	1,85
K1938.502000	acciaio	6,9	5,1	50	47	45,8	64,5	2,5	2	2,15
K1938.552000	acciaio	7,2	5,4	55	52	50,8	70,2	2,5	2	2,15
K1938.602000	acciaio	7,4	5,8	60	57	55,8	75,6	2,5	2	2,15
K1938.752500	acciaio	8,4	7	75	72	70,5	92,7	3	2,5	2,65
K1938.040401	acciaio inox	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
K1938.050601	acciaio inox	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
K1938.060701	acciaio inox	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
K1938.070801	acciaio inox	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
K1938.080801	acciaio inox	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
K1938.091001	acciaio inox	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
K1938.101001	acciaio inox	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
K1938.121001	acciaio inox	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
K1938.141001	acciaio inox	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
K1938.151001	acciaio inox	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
K1938.161001	acciaio inox	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
K1938.171001	acciaio inox	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
K1938.181201	acciaio inox	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
K1938.191201	acciaio inox	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
K1938.201201	acciaio inox	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
K1938.221201	acciaio inox	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3
K1938.241201	acciaio inox	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3
K1938.251201	acciaio inox	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3
K1938.261201	acciaio inox	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
K1938.281501	acciaio inox	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
K1938.301501	acciaio inox	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6
K1938.321501	acciaio inox	5,2	3,6	32	30,3	29,6	43	2,5	1,5	1,6
K1938.351501	acciaio inox	5,6	3,9	35	33	32,2	46,8	2,5	1,5	1,6
K1938.381751	acciaio inox	5,8	4,2	38	36	35,2	50,2	2,5	1,75	1,85
K1938.401751	acciaio inox	6	4,4	40	37,5	36,5	52,6	2,5	1,75	1,85
K1938.451751	acciaio inox	6,7	4,7	45	42,5	41,5	59,1	2,5	1,75	1,85
K1938.502001	acciaio inox	6,9	5,1	50	47	45,8	64,5	2,5	2	2,15
K1938.552001	acciaio inox	7,2	5,4	55	52	50,8	70,2	2,5	2	2,15
K1938.602001	acciaio inox	7,4	5,8	60	57	55,8	75,6	2,5	2	2,15
K1938.752501	acciaio inox	8,4	7	75	72	70,5	92,7	3	2,5	2,65