

로킹 스크류

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 폴리아미드 66, 30% 유리 섬유로 강화.

표면 마무리:

검정색. 비석면 가스킷.

온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.


요청 시:

O 링 또는 높은 경도를 갖는 도구

도면 설명:

1) 가스킷

도면



품목 요약

로킹 스크류

| 주문 번호 | D | D1 | L | L1 | SW | 조임 토크 max. Nm |
|--------------|------|---------|-----|------|----|------------------|
| K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |
| K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |
| K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |
| K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |
| K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |
| K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |
| K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |
| K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |