


## 풋 튜브 커넥터 알루미늄

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

##### 표면 마무리:

진동 연마.


소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.

##### 요청 시:

고정용 클램프 레버 및 직경.


##### 액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493




## 풋 튜브 커넥터 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



# 풋 튜브 커넥터 알루미늄

도면



## 품목 요약

### 풋 튜브 커넥터, 알루미늄

| 주문 번호     | 장착 홀<br>모양 | A    | B | C  | D  | E    | G  | H  | K  | L  | M  | N | O  | P  | R  | S     | U  |
|-----------|------------|------|---|----|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|-------|----|
| K0477.512 | 1          | 12,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |
| K0477.514 | 1          | 14,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |
| K0477.515 | 1          | 15,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |
| K0477.516 | 1          | 16,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |

## 풋 튜브 커넥터 알루미늄

### 품목 요약

| 주문 번호     | 장착 홀<br>모양 | A     | B  | C    | D  | E    | G   | H  | K  | L  | M   | N  | O  | P  | R    | S      | U  |
|-----------|------------|-------|----|------|----|------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|--------|----|
| K0477.518 | 1          | 18,1  | 6  | 27   | 25 | 35,5 | 42  | 28 | 28 | 37 | 42  | 5  | 30 | 23 | 21   | M6x20  | 30 |
| K0477.520 | 2          | 20,1  | 7  | 42,5 | 40 | 53   | 60  | 40 | 42 | 50 | 60  | 8  | 42 | 33 | 29   | M8x25  | 45 |
| K0477.525 | 2          | 25,1  | 7  | 42,5 | 40 | 53   | 60  | 40 | 42 | 50 | 60  | 8  | 42 | 33 | 29   | M8x25  | 45 |
| K0477.530 | 2          | 30,1  | 7  | 42,5 | 40 | 53   | 60  | 40 | 42 | 50 | 60  | 8  | 42 | 33 | 29   | M8x25  | 45 |
| K0477.540 | 1          | 40,17 | 9  | 61   | 56 | 74   | 90  | 60 | 60 | 70 | 90  | 10 | 64 | 40 | 40   | M10x30 | 64 |
| K0477.550 | 1          | 50,22 | 11 | 70   | 66 | 84   | 105 | 74 | 74 | 85 | 105 | 14 | 80 | 45 | 49,5 | M10x35 | 80 |