


## Staffa girevole mini

### Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Acciaio da bonifica.

Maniglia in plastica.

**Versione:**

bonificato e brunito o nichelato.


**Nota:**

Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.


\* Forza manuale consentita per la maniglia.

# Staffa girevole mini







## Disegni



Esecuzione destra



Esecuzione sinistra



La posizione della manopola di serraggio può essere regolata a intervalli di 30°.

## Sintesi articoli

### Staffa girevole mini

| N. ordine   | Versione 1 | Superficie corpo base | A  | B  | C  | D  | E    | G  | H  | I   | J | K    | L  | M    | N   | O   | P  | Q  | R  |
|-------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|------|----|----|-----|---|------|----|------|-----|-----|----|----|----|
| K0926.0100  | a sinistra | brunito               | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1   | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 0,8 | 15 | 36 | 6  |
| K0926.01001 | a sinistra | nicelato              | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1   | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 0,8 | 15 | 36 | 6  |
| K0926.0150  | a sinistra | brunito               | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,1 | 20 | 45 | 8  |
| K0926.01501 | a sinistra | nicelato              | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,1 | 20 | 45 | 8  |
| K0926.0200  | a sinistra | brunito               | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| K0926.02001 | a sinistra | nicelato              | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| K0926.0300  | a sinistra | brunito               | 60 | 22 | 40 | 40 | 93   | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |
| K0926.03001 | a sinistra | nicelato              | 60 | 22 | 40 | 40 | 93   | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |
| K0926.1100  | a destra   | brunito               | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1   | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 0,8 | 15 | 36 | 6  |
| K0926.11001 | a destra   | nicelato              | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1   | 6 | 11,5 | 8  | 4,3  | 50  | 0,8 | 15 | 36 | 6  |
| K0926.1150  | a destra   | brunito               | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,1 | 20 | 45 | 8  |
| K0926.11501 | a destra   | nicelato              | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3  | 63  | 1,1 | 20 | 45 | 8  |
| K0926.1200  | a destra   | brunito               | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| K0926.12001 | a destra   | nicelato              | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4  | 80  | 1,4 | 26 | 65 | 12 |
| K0926.1300  | a destra   | brunito               | 60 | 22 | 40 | 40 | 93   | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |
| K0926.13001 | a destra   | nicelato              | 60 | 22 | 40 | 40 | 93   | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |

## Staffa girevole mini

### Sintesi articoli

| N. ordine   | Versione 1 | Superficie<br>corpo base | S    | T   | U    | V  | X<br>min. | X<br>max. | Y<br>min. | Y<br>max. | F<br>N | Forza<br>manuale<br>FH N |
|-------------|------------|--------------------------|------|-----|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| K0926.0100  | a sinistra | brunito                  | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,3      | 25,3      | 21,9      | 24,9      | 1100   | 100*                     |
| K0926.01001 | a sinistra | nicelato                 | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,3      | 25,3      | 21,9      | 24,9      | 1100   | 100                      |
| K0926.0150  | a sinistra | brunito                  | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,6      | 34        | 31,5      | 34,9      | 1800   | 150*                     |
| K0926.01501 | a sinistra | nicelato                 | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,6      | 34        | 31,5      | 34,9      | 1800   | 150                      |
| K0926.0200  | a sinistra | brunito                  | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,7      | 39,7      | 32,7      | 40,7      | 2200   | 200*                     |
| K0926.02001 | a sinistra | nicelato                 | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,7      | 39,7      | 32,7      | 40,7      | 2200   | 200                      |
| K0926.0300  | a sinistra | brunito                  | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,5      | 46,9      | 38        | 49,4      | 3500   | 300*                     |
| K0926.03001 | a sinistra | nicelato                 | 57   | M11 | 10,5 | 64 | 35,5      | 46,9      | 38        | 49,4      | 3500   | 300                      |
| K0926.1100  | a destra   | brunito                  | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,3      | 25,3      | 21,9      | 24,9      | 1100   | 100*                     |
| K0926.11001 | a destra   | nicelato                 | 22,8 | M4  | 4,3  | 27 | 22,3      | 25,3      | 21,9      | 24,9      | 1100   | 100                      |
| K0926.1150  | a destra   | brunito                  | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,6      | 34        | 31,5      | 34,9      | 1800   | 150*                     |
| K0926.11501 | a destra   | nicelato                 | 28,5 | M5  | 5,3  | 34 | 30,6      | 34        | 31,5      | 34,9      | 1800   | 150                      |
| K0926.1200  | a destra   | brunito                  | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,7      | 39,7      | 32,7      | 40,7      | 2200   | 200*                     |
| K0926.12001 | a destra   | nicelato                 | 45,5 | M8  | 8,4  | 48 | 31,7      | 39,7      | 32,7      | 40,7      | 2200   | 200                      |
| K0926.1300  | a destra   | brunito                  | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,5      | 46,9      | 38        | 49,4      | 3500   | 300*                     |
| K0926.13001 | a destra   | nicelato                 | 57   | M10 | 10,5 | 64 | 35,5      | 46,9      | 38        | 49,4      | 3500   | 300                      |