

캡 유닛 타입 H2

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 40° 또는 60° 쇼어 A.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

캡 부품은 방사형 및 축 방향에서 탄력성이 높아 충격 격리가 탁월함.


특히, 캡 부품 형태로 인해 기계의 소리 및 진동 격리와 낮은 자연 주파수 그룹을 가능하게 함. 민감성 도구와 소형 장치의 보관에 특히 적합함.

이 부품은 인장응력용은 아님.

온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

도면



품목 요약

캡 유닛 타입 H2

캡 유닛 타입 H2

품목 요약

주문 번호	버전	A	B	D	D1	D2	D3	H	L	부하 max. kN
K0686.03502040	경도 40° 기동 A	50	43	35	18	M6	7	20	64	0,034
K0686.05002540	경도 40° 기동 A	66	56	50	33	M8	8	25	85	0,2
K0686.07003540	경도 40° 기동 A	92	76	70	45	M10	10	35	114	0,39
K0686.08504040	경도 40° 기동 A	110	96	85	53	M10	11,5	40	136	0,68
K0686.09004540	경도 40° 기동 A	124	101	90	58	M10	11,5	45	151	1,28
K0686.13006340	경도 40° 기동 A	120	-	130	78	M12	14,5	63	150	2,7
K0686.18008540	경도 40° 기동 A	160	-	180	100	M16	14,5	85	200	3,7
K0686.03502060	경도 60° 기동 A	50	43	35	18	M6	7	20	64	0,09
K0686.05002560	경도 60° 기동 A	66	56	50	33	M8	8	25	85	0,49
K0686.07003560	경도 60° 기동 A	92	76	70	45	M10	10	35	114	0,78
K0686.08504060	경도 60° 기동 A	110	96	85	53	M10	11,5	40	136	1,45
K0686.09004560	경도 60° 기동 A	124	101	90	58	M10	11,5	45	151	2,15
K0686.13006360	경도 60° 기동 A	120	-	130	78	M12	14,5	63	150	4,9
K0686.18008560	경도 60° 기동 A	160	-	180	100	M16	14,5	85	200	7,35