

Viti di pressione acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Vite in acciaio inox 1.4305.

Perno in ottone o POM.


Versione:

Vite non trattata.

Nota:

Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.

Disegni



Sintesi articoli

Viti di pressione acciaio inox

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	L3	SW
K0667.041X65	ottone	M4	2,5	6,5	1,2	2
K0667.041X85	ottone	M4	2,5	8,5	1,2	2
K0667.041X105	ottone	M4	2,5	10,5	1,2	2
K0667.041X125	ottone	M4	2,5	12,5	1,2	2
K0667.041X165	ottone	M4	2,5	16,5	1,2	2
K0667.041X205	ottone	M4	2,5	20,5	1,2	2
K0667.041X255	ottone	M4	2,5	25,5	1,2	2
K0667.041X305	ottone	M4	2,5	30,5	1,2	2
K0667.041X355	ottone	M4	2,5	35,5	1,2	2
K0667.041X405	ottone	M4	2,5	40,5	1,2	2
K0667.051X85	ottone	M5	3	8,5	1,3	2,5
K0667.051X105	ottone	M5	3	10,5	1,3	2,5
K0667.051X125	ottone	M5	3	12,5	1,3	2,5

Viti di pressione acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	L3	SW
K0667.051X165	ottone	M5	3	16,5	1,3	2,5
K0667.051X205	ottone	M5	3	20,5	1,3	2,5
K0667.051X255	ottone	M5	3	25,5	1,3	2,5
K0667.051X305	ottone	M5	3	30,5	1,3	2,5
K0667.051X355	ottone	M5	3	35,5	1,3	2,5
K0667.051X405	ottone	M5	3	40,5	1,3	2,5
K0667.051X505	ottone	M5	3	50,5	1,3	2,5
K0667.061X95	ottone	M6	4	9,5	1,9	3
K0667.061X115	ottone	M6	4	11,5	1,9	3
K0667.061X135	ottone	M6	4	13,5	1,9	3
K0667.061X175	ottone	M6	4	17,5	1,9	3
K0667.061X215	ottone	M6	4	21,5	1,9	3
K0667.061X265	ottone	M6	4	26,5	1,9	3
K0667.061X315	ottone	M6	4	31,5	1,9	3
K0667.061X365	ottone	M6	4	36,5	1,9	3
K0667.061X415	ottone	M6	4	41,5	1,9	3
K0667.061X515	ottone	M6	4	51,5	1,9	3
K0667.061X615	ottone	M6	4	61,5	1,9	3
K0667.081X12	ottone	M8	5,5	12	2,4	4
K0667.081X14	ottone	M8	5,5	14	2,4	4
K0667.081X18	ottone	M8	5,5	18	2,4	4
K0667.081X22	ottone	M8	5,5	22	2,4	4
K0667.081X27	ottone	M8	5,5	27	2,4	4
K0667.081X32	ottone	M8	5,5	32	2,4	4
K0667.081X37	ottone	M8	5,5	37	2,4	4
K0667.081X42	ottone	M8	5,5	42	2,4	4
K0667.081X52	ottone	M8	5,5	52	2,4	4
K0667.081X62	ottone	M8	5,5	62	2,4	4
K0667.081X82	ottone	M8	5,5	82	2,4	4
K0667.101X14	ottone	M10	7	14	2,6	5
K0667.101X18	ottone	M10	7	18	2,6	5
K0667.101X22	ottone	M10	7	22	2,6	5
K0667.101X27	ottone	M10	7	27	2,6	5
K0667.101X32	ottone	M10	7	32	2,6	5
K0667.101X37	ottone	M10	7	37	2,6	5
K0667.101X42	ottone	M10	7	42	2,6	5
K0667.101X52	ottone	M10	7	52	2,6	5
K0667.121X185	ottone	M12	8,5	18,5	3,3	6
K0667.121X225	ottone	M12	8,5	22,5	3,3	6
K0667.121X275	ottone	M12	8,5	27,5	3,3	6
K0667.121X325	ottone	M12	8,5	32,5	3,3	6
K0667.121X375	ottone	M12	8,5	37,5	3,3	6
K0667.121X425	ottone	M12	8,5	42,5	3,3	6
K0667.121X525	ottone	M12	8,5	52,5	3,3	6
K0667.1041X7	POM	M4	2	7	1,7	2
K0667.1041X9	POM	M4	2	9	1,7	2
K0667.1041X11	POM	M4	2	11	1,7	2
K0667.1041X13	POM	M4	2	13	1,7	2
K0667.1041X17	POM	M4	2	17	1,7	2
K0667.1041X21	POM	M4	2	21	1,7	2
K0667.1041X26	POM	M4	2	26	1,7	2
K0667.1041X31	POM	M4	2	31	1,7	2
K0667.1041X36	POM	M4	2	36	1,7	2
K0667.1041X41	POM	M4	2	41	1,7	2
K0667.1051X9	POM	M5	3	9	1,8	2,5
K0667.1051X11	POM	M5	3	11	1,8	2,5
K0667.1051X13	POM	M5	3	13	1,8	2,5
K0667.1051X17	POM	M5	3	17	1,8	2,5
K0667.1051X21	POM	M5	3	21	1,8	2,5
K0667.1051X26	POM	M5	3	26	1,8	2,5
K0667.1051X31	POM	M5	3	31	1,8	2,5
K0667.1051X36	POM	M5	3	36	1,8	2,5

Viti di pressione acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	L	L3	SW
K0667.1051X41	POM	M5	3	41	1,8	2,5
K0667.1051X51	POM	M5	3	51	1,8	2,5
K0667.1061X93	POM	M6	3,5	9,3	1,7	3
K0667.1061X113	POM	M6	3,5	11,3	1,7	3
K0667.1061X133	POM	M6	3,5	13,3	1,7	3
K0667.1061X173	POM	M6	3,5	17,3	1,7	3
K0667.1061X213	POM	M6	3,5	21,3	1,7	3
K0667.1061X263	POM	M6	3,5	26,3	1,7	3
K0667.1061X313	POM	M6	3,5	31,3	1,7	3
K0667.1061X363	POM	M6	3,5	36,3	1,7	3
K0667.1061X413	POM	M6	3,5	41,3	1,7	3
K0667.1061X513	POM	M6	3,5	51,3	1,7	3
K0667.1061X613	POM	M6	3,5	61,3	1,7	3
K0667.1081X116	POM	M8	5	11,6	2	4
K0667.1081X136	POM	M8	5	13,6	2	4
K0667.1081X176	POM	M8	5	17,6	2	4
K0667.1081X216	POM	M8	5	21,6	2	4
K0667.1081X266	POM	M8	5	26,6	2	4
K0667.1081X336	POM	M8	5	33,6	2	4
K0667.1081X366	POM	M8	5	36,6	2	4
K0667.1081X416	POM	M8	5	41,6	2	4
K0667.1081X516	POM	M8	5	51,6	2	4
K0667.1081X616	POM	M8	5	61,6	2	4
K0667.1081X816	POM	M8	5	81,6	2	4
K0667.1101X139	POM	M10	6,5	13,9	2,5	5
K0667.1101X179	POM	M10	6,5	17,9	2,5	5
K0667.1101X219	POM	M10	6,5	21,9	2,5	5
K0667.1101X269	POM	M10	6,5	26,9	2,5	5
K0667.1101X319	POM	M10	6,5	31,9	2,5	5
K0667.1101X369	POM	M10	6,5	36,9	2,5	5
K0667.1101X419	POM	M10	6,5	41,9	2,5	5
K0667.1101X519	POM	M10	6,5	51,9	2,5	5
K0667.1121X181	POM	M12	8	18,1	2,9	6
K0667.1121X221	POM	M12	8	22,1	2,9	6
K0667.1121X271	POM	M12	8	27,1	2,9	6
K0667.1121X321	POM	M12	8	32,1	2,9	6
K0667.1121X371	POM	M12	8	37,1	2,9	6
K0667.1121X421	POM	M12	8	42,1	2,9	6
K0667.1121X521	POM	M12	8	52,1	2,9	6