


UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

카본 스틸 기본 몸체.
경화 스틸 클램핑 나사.

표면 마무리:

산화 처리된 기본 몸체 및 클램핑 핀.
경화 처리 및 연마된 기능면.

정보:


UNILOCK 5축 구조 모듈은 베이스 모듈과 구조 높임 장치의 높임을 위해 사용됩니다. 클램핑 상황에 맞춰 베이스 모듈과 구조 모듈의 조합으로 최적의 클램핑 높이를 달성할 수 있습니다.

요청 시:

변형 방지 장치 장착

UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈 시스템 크기 80mm

도면



품목 요약

UNILOCK 5축 조합 클램핑 모듈

주문 번호	형태 타입	H	SW	조임 토크 max. Nm	견인력 kN	무게 kg
K0963.120750	변형 방지 장치 없음	75	6	15	15	2.64
K0963.121000	변형 방지 장치 없음	100	6	15	15	3.78
K0963.121250	변형 방지 장치 없음	125	6	15	15	4.625