


Nota tecnica Indicatori di livello olio

Dati tecnici Indicatori di livello dell'olio

Monitoraggio elettrico del livello dell'olio		Configurazione di circuito e cablaggio interruttore Reed:	
Tipo di sensore	2 Fili REED	 BN = marrone BU = blu N/C = non occupato	
Tipo di circuito	Contatto normalmente aperto (NO)		
Tipo di collegamento	Connettore a spina M8		
Tensione di alimentazione	3÷30 Vac/dc		
Potenza (carico ohmico)	0,2 A		
Potenza (carico ohmico)	6 W		
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +70 °C.		
Classe di protezione	IP 67		
Lunghezza cavo	0,3 m		
Rivestimento	PVC CEI 20-22II O.R.		

Monitoraggio elettrico della temperatura		Configurazione di circuito e cablaggio interruttore Reed:	
Tipo di sensore	Termointerruttore bimetallico		
Tipo di circuito	Contatto normalmente aperto (NO) / Contatto normalmente chiuso (NC)		
max. tensione di commutazione/max. corrente di commutazione	250 Vac / 10 A		
Connettore	EN 175301-803-A (DIN 43650)		
Classe di protezione	IP 65		
Pressacavo	PG 7, per Ø cavo da 4 a 6 mm		
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +70 °C.		