

토크 제한이 있는 나사 체결식 그립

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
단강.

표면 마무리:
경화 검정 산화 처리.


정보:
육각 소켓이 있는 나사 핀을 사용하면 원하는 클램핑력에 도달하기 위해 폴림 토크를 조절할 수 있습니다. 그립이 약 15°로 꺾이면 완료된 것입니다.

코멘트:
그립이 수평 방향으로 꺾이는지 확인하십시오.


도면




토크 제한 조절 게이지



스레드 핀 그립



손힘으로 조절 가능




수평 방향으로 꺾임


고정 너트

토크 제한이 있는 나사 체결식 그립

도면




텐션 클램프 K0910.3240...




900N의 클램핑력에서 토크 제한 조절 게이지는 5mm이고 그림의 손 힘은 120N입니다.




텐션 클램프 K0910.4050...



스윙 클램프 K0912....3232



스윙 클램프 K0912....4540

폴다운 스프링 반환 클램프 K0928.0500
K0928.0501폴다운 스프링 반환 클램프 K0928.0800
K0928.0801

주의:
상기 성능 곡선은 그리스가 제거된 클램프에 적용됩니다.

토크 제한이 있는 나사 체결식 그립

품목 요약

토크 제한이 있는 나사 체결식 그립

주문 번호	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	순 힘 FH N
K0916.05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
K0916.06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200