

## 서포트 실린더

품목 설명/제품 이미지




## 설명

**재질:**  
단강.

**표면 마무리:**  
기본 몸체 검정 산화 처리  
압력 볼트 경화 처리 및 검정 산화 처리


**도면 설명:**  
J = 조립 나사  
L = 볼 압력 나사  
M = 육각 소켓 스레드 핀

- 1) 스크류 서포트
- 2) 육각 너트
- 3) 볼 압력 나사



## 서포트 실린더

도면



### 품목 요약

#### 서포트 실린더

| 주문 번호       | A  | B  | C  | D  | E  | F    | G    | J   | K      | L      | M     | SW | F<br>N | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|-------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|--------|--------|-------|----|--------|---------------------|---------------------|
| K0922.06039 | 28 | 14 | 33 | 39 | 10 | 14,1 | 22   | M6  | M6x12  | M6x16  | M4x8  | 4  | 4000   | 10                  | 22                  |
| K0922.08052 | 35 | 19 | 42 | 52 | 15 | 18,8 | 28,5 | M8  | M8x16  | M8x20  | M4x8  | 5  | 6000   | 10                  | 27                  |
| K0922.12070 | 50 | 26 | 60 | 70 | 17 | 28,5 | 42   | M12 | M12x24 | M12x30 | M5x12 | 8  | 9000   | 15                  | 30                  |
| K0922.16080 | 60 | 33 | 70 | 80 | 22 | 26,5 | 47   | M16 | M16x32 | M12x30 | M5x15 | 10 | 9000   | 15                  | 35                  |