

스크류형 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

카본 스틸.

8.8 스크류 열처리.


표면 마무리:

도장 처리 클램프. 나사 검정 산화.

정보:

"F"는 DIN 650에 의거하여 슬롯 깊이에 따라 다름.

도면



품목 요약

스크류형 클램프

주문 번호	L	A	B	B1	E1	E2	F	G T 슬롯용	D	D1	F kN
K0003.1010	80	15	30	12	15	30	8-32	10	M10x80	M10	13,9
K0003.1212	100	20	40	14	21	40	10-40	12	M12x100	M12	20,2
K0003.1214	100	20	40	14	21	40	10-38	14	M12x100	M12	20,2
K0003.1616	125	25	50	18	26	45	13-49	16	M16x125	M16	37,8
K0003.1618	125	25	50	18	26	45	13-46	18	M16x125	M16	37,8
K0003.2020	160	30	60	22	30	60	16-65	20	M20x160	M20	58,8
K0003.2022	160	30	60	22	30	60	16-65	22	M20x160	M20	58,8